Výtah z online katalogu

PC 6/ 3-STF-10,16

Obj.č.:: 1913581

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1913581

Zástrčka, Jmenovitý proud: 41 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 10,16 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: stříbrný

Údaje

EAN	4 017918 179069
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,02851 kg
Informace v katalogu	Strana 551 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítko rastru	10,16 mm
Rozměr a	20,32 mm
Počet pólů	3
Závit šroubu	M4
Utahovací moment min.	1,2 Nm

Utahovací moment max	1,5 Nm

Technická data

Rodina výrobků	PC 6/..-STF
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
jmenovité napětí (III/2)	1000 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	41 A
Jmenovité napětí U_N	1000 V
jmenovitý průřez	6 mm²
Zatěžovací proud maximální	41 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A5
Délka odstranění izolace	12 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	50 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	50 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,75 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	10 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,75 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	6 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	6 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,5 mm²
	6 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	18

Průřez vodiče AWG/kcmil max.	8
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,75 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	4 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,75 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	6 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min	0,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max	2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max	0,5 mm²
	4 mm²
AWG podle UL/CUL min	20
AWG podle UL/CUL max	8

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Šroubovák, s drážkou, VDE izolovaná, velikost: 1,0x4,0x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Zástrčka / adaptér		
1600027	CP-HCC 4	Kódovací profil, Barva: červená

Další výrobky


Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1913727	PC 6-16/ 3-GF-10,16	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 41 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 10,16 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: stříbrný, Montáž: Pájení, Jmenovitý proud 76 A platí ve spojení se zástrčkami z řady PC 16. Ve spojení se zástrčkami PC 6 je dosaženo 41 A (50 A dle UL).
1922572	PCV 6-16/ 3-GF-10,16	Základní pouzdro, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 10,16 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: stříbrný, Jmenovitý proud 76 A platí ve spojení se zástrčkami z řady PC 16. Ve spojení se zástrčkami PC 6 je dosaženo 41 A (50 A dle UL).

Výkres/schéma

Diagram




Zátěžová křivka pro: PC 6/..-ST-10,16 s PC 6-16/..-G1-10,16



Zátěžová křivka pro: PC 6/..-ST-10,16 s PCV 6-16/..-G1-10,16

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.