

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CD-V14MRJ-FJ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Rozvodná skříň / spojka, konstrukce zásuvných FreeCon
PushPull konektorů ver.14 podle IEC 61076-3-117

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CD-V14MRJ-FJ
Objednací číslo	1068880000
Verze	Spojovací skříňka, FreeCon, Modul RJ45
GTIN (EAN)	4032248824021
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 361 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Víko: litý zinek, poniklovaný povrch	Propojení	PROFINET
Stupeň krytí	IP65		

Standardy

Všeobecné příslušenství komunikačního kabelu	DIN EN 61918 Draft 02.2007, ISO / IEC 24702:2006, ISO / IEC 11801:2002, ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, EN 50173-1:2007	Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací	Návod k instalaci sítě PROFINET
Třídy krytí IP	IEC 60529	Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5
UL norma pro komunikační příslušenství	UL 1863	Č. osvědčení (cULus)	E316369

Technické údaje modul RJ45

Barva (modul RJ45)	Stříbrná	Cykly zapojování (modul RJ45)	750
Dielektrická pevnost, kontakt - kontakt (modul RJ45)	≤ 1000 V DC	Dielektrická pevnost, kontakt - stínění (modul RJ45)	≤ 1500 V DC
Izolační odpor (modul RJ45)	> 500 MΩ	Kategorie (modul RJ45)	Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Materiál základny krytu (modul RJ45)	Tlakově litý zinek, poniklované	Odpor kontaktu (modul RJ45)	≤ 20 mΩ
Povrch kontaktu (modul RJ45)	Zlato na niklu	Propojení	PROFINET
Proudová zatížitelnost (modul RJ45)	1 A	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 22
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 26	Připojení 1 (modul RJ45)	IDC
Stínění (modul RJ45)	360° stíněný kontakt	Síla při zapojování (modul RJ45)	≤ 30 N
Typ připojení 2 (modul RJ45)	RJ45		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000437
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9,1	27-44-03-92
eClass 9.0	27-44-02-02		

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONCONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DUXR.E316369](#)

Technické údaje [WSCAD](#)


Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-CD-V14MRJ-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy


Rozměrový výkres



Bottom view


Rozměrový výkres

Rozměrový výkres




Bottom view with mounting foot

Rozměrový výkres



Front view



Side view