
Výtah z online katalogu

PC 5/ 6-STF1-7,62

Obj.č.:: 1777875



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1777875

Zástrčka, Jmenovitý proud: 41 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 6, Měřítko rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

Údaje

EAN	4 046356 523011
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,02948 kg
Informace v katalogu	Strana 525 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 05.08.2009

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Délka	35,5 mm
Výška	19,7 mm
Měřítko rastru	7,62 mm
Rozměr a	38,1 mm
Počet pólů	6

Závit šroubu	M3
Utahovací moment min.	0,5 Nm
Utahovací moment max	0,8 Nm

Technická data

Rodina výrobků	PC 5/..-STF1
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
jmenovité napětí (III/2)	1000 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Jmenovitý proud I_N	41 A
Jmenovité napětí U_N	1000 V
jmenovitý průřez	6 mm²
Zatěžovací proud maximální	41 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A4
Délka odstranění izolace	10 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	41 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	41 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	10 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	6 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	6 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	0,25 mm²
	4 mm²

Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	10
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	4 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min	0,25 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max	1,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max	0,25 mm²
	2,5 mm²
AWG podle UL/CUL min	24
AWG podle UL/CUL max	8

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství


Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1205150	SZK PH1 VDE	Šroubovák, kříž PH, VDE izolovaná, velikost: PH 1 x 80 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1205053	SZS 0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, izolovaný, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6x3,5x100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Obecně		
1701967	CP-PC RD	Kódovací profil, k dodatečnému zasunutí do kódovacích vroubků zástrčky, z plastu, barva: červená

Výkres/schéma


Diagram



Zátěžová křivka pro: PC 5/...-ST1-7,62 s PC 4/....-G-7,62
Průřez vodiče: 4 mm^2




Zátěžová křivka pro: PC 5/...-ST1-7,62 s PC 5/...-G-7,62
Průřez vodiče: 6 mm^2



Zátěžová křivka pro: PC 5/...-ST1-7,62 s PC 5/...-G-7,62
Průřez vodiče: 10 mm^2

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.