

ZFKDSA 4- 9

Obj.č.: 1907542


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1907542>

Ukončovací svorka, 9 mm široká, potřebná na konci řady svorek

Údaje

EAN	 4 017918 193911
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00494 kg
Informace v katalogu	Strana 477 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly

Délka	29 mm
Měřítka rastru	7,5 mm
Počet pólů	1
rozměry kolíku	1,0 x 1,4 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,8 mm

Technická data

Rodina výrobků	ZFKDS(A) 4
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	6 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
Jmenovité napětí (III/3)	500 V
jmenovité napětí (III/2)	630 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	32 A
jmenovitý průřez	4 mm ²
Zatěžovací proud maximální	32 A (při průřezu vodiče 4 mm ²)
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
válečkový kalibr	A4
Délka odstranění izolace	10 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	30 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	150 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	30 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	10 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24

Průřez vodiče AWG/kcmil max.	10
AWG podle UL/CUL min	24
AWG podle UL/CUL max	10

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1928495	FL-ZFKDS 4	Pár přírub, aretovatelný na řadu jednotlivých svornic
1928521	RZ-ZFKDS 4	Rastrový mezikus, 2,5 mm široký
Můstky		
1928343	FBSK 2-7,5	Můstek, plně izolovaný, 7,5 mm rozteč, 2pólový
1928356	FBSK 3-7,5	Můstek, plně izolovaný, 7,5 mm rozteč, 3pólový
1928369	FBSK 4-7,5	Můstek, plně izolovaný, 7,5 mm rozteč, 4pólový
1928372	FBSK 5-7,5	Můstek, plně izolovaný, 7,5 mm rozteč, 5pólový
1928385	FBSK 10-7,5	Můstek, plně izolovaný, 7,5 mm rozteč, 10pólový
Nářadí		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
Značení		
1051993	B-STIFT	Značkováč, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm


0804468	SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN	Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 7,5 mm
0803922	SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT	Označovací karty, Arch, bílá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Office-Drucksysteme, Způsob montáže: Lepení

Zástrčka / adaptér


0201744	MPS-MT	Zkušební zástrčka
---------	--------	-------------------

Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky



Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.