

## SAIP-M12BG-3-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a pro přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí ozkoušené připojení zásuvného konektoru ke kabelu. Kabely jsou zde vystavěny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace.

Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci. Kabely snímačů – akčních členů M8 a M12 jsou standardně dodávány s poniklovanými mosaznými maticemi. Pokud si ale přejete naše produkty využívat v extrémně drsných podmínkách, můžeme také poskytnout variantu s plastovou maticí. Toto umožňuje použití v prostředí, kde by kabely s poniklovanými maticemi M8 a M12 mohly zezdnout.

Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | SAIP-M12BG-3-10U                                                                                                                                     |
| Objednací číslo | <a href="#">1108731000</a>                                                                                                                           |
| Verze           | Vedení senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 3, 10 m, Zásuvka, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne |
| GTIN (EAN)      | 4032248888467                                                                                                                                        |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                                                 |

## SAIP-M12BG-3-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 281 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Technické specifikace kabelu

|                                  |                                                                                                                                             |                                         |                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Počet pólů                       | 3                                                                                                                                           | Průřez jádra                            | 0,34 mm <sup>2</sup>             |
| Vnější průměr                    | 4.3 ± 0.2 mm                                                                                                                                | Délka kabelu                            | 10 m                             |
| Stíněný                          | Ne                                                                                                                                          | Izolace                                 | PP                               |
| Barevné kódování                 | hnědá, modrá, černá                                                                                                                         | Materiál pláště                         | PUR                              |
| Barva opláštění                  | Černá                                                                                                                                       | Halogen                                 | Ne                               |
| Teplotní rozpětí, pohyblivé      | -25...80 °C                                                                                                                                 | Teplotní rozpětí, stacionární           | -40...80 °C                      |
| Žíla v souladu se stylem UL AWM  | 10493 (80 °C / 300 V)                                                                                                                       | Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 20233/21198 (80 °C / 300 V)      |
| Odolnost proti zkrutu            | 360 °/m                                                                                                                                     | Vhodné pro nosiče kabelů                | Ano                              |
| Poloměr ohybu, min., stacionární | 5x průměr kabelu                                                                                                                            | Poloměr ohybu, min., pohyblivý          | 10x průměr kabelu                |
| Zrychlení                        | 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                          | Rychlost                                | 5 m/s                            |
| Cykly ohybu                      | 2 mil.                                                                                                                                      | Odolné vůči perlám kovu ze svařování    | Ne                               |
| Hybridní kabel                   | Ne                                                                                                                                          | Zesítné vyzařování                      | Ne                               |
| Konfigurovatelná délka kabelu    | Ne                                                                                                                                          | Hydrolysis and microbe resistant        | Ano                              |
| LABS-free                        | Ano                                                                                                                                         | Odolnost vůči olejům                    | in accordance with IEC 60811:404 |
| Odolnost proti šíření ohně       | in accordance with UL1581 UL/ CUL FT1, in accordance with IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-1-3, in accordance with IEC 60332-2-2 |                                         |                                  |

### Všeobecné technické údaje

|                       |                           |                             |                                       |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Verze                 | Zásuvka, rovná            | Připojovací závit           | M12                                   |
| Hlavní materiál krytu | PUR                       | Materiál kroužku se závitem | Plast                                 |
| Kódování              | A                         | Stupeň krytí                | IP65, IP66, IP67, IP68, přišroubované |
| Povrch kontaktu       | Pozlacené                 | LED                         | Ne                                    |
| Jmenovité napětí      | 250 V                     | Jmenovitý proud             | 4 A                                   |
| Izolační síla         | 10 <sup>8</sup> Ω         | Rozsah teplot krytu         | -40...+125 °C                         |
| Utahovací moment      | M12 (plast): 0,9 - 1,1 Nm | Cykly zapojování            | ≥ 100                                 |
| Závažnost znečištění  | 3                         | propojeno můstkem           | Ne                                    |

### Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101 Č. osvědčení (cULus) E307231

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000830    | ETIM 4.0   | EC000830    |
| ETIM 5.0   | EC000830    | ETIM 6.0   | EC001855    |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.1 | 27-06-03-11 |
| eClass 9.0 | 27-06-03-11 |            |             |

Datum vytvoření 17. července 2019 22:19:03 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

### SAIP-M12BG-3-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL FIELDWIRING EN](#)

Technické údaje

[EPLAN, WSCAD](#)

## SAIP-M12BG-3-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com


## Nákresy

### Rozměrový výkres




Straight socket

### Schéma pólů



Socket

### Schéma připojení



### Ideální nástroj: Screwty® s momentovou funkcí



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F