

**HDC soupravy  
HDC-KIT-HE 24.130****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



HDC soupravy jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.

HDC soupravy se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.

Drátové připojení je navrženo jako šroubové. Všechny šroubové spoje jsou vybaveny pružinou na ochranu drátu. Šroubový spoj

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | HDC-KIT-HE 24.130                                                                                                                           |
| Objednací číslo | <a href="#">1712530000</a>                                                                                                                  |
| Verze           | RockStar® HDC soupravy-Zátěžové konektory, Souprava, HE, Velikost: 8, Póly: 24, Šroubové připojení, 500 V, 16 A, tlakově litý hliník, PG 21 |
| GTIN (EAN)      | 4008190947750                                                                                                                               |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                                        |

## HDC soupravy HDC-KIT-HE 24.130

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |          |
|----------------|----------|
| Čistá hmotnost | 761,68 g |
|----------------|----------|

### Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 100 °C |
|---------------|-------------------|

### Shoda produktu s prostředím

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5 |
|------------|------------------------------|

### Obecné údaje

|                       |                     |                              |                   |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník | Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel |
| Provedení povrchu     | Práškové lakování   | Řada                         | HE                |

### Verze

|                                         |                     |                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Materiál                                | tlakově litý hliník | Max. utahovací moment hlavního kontaktu | 0,55 Nm             |
| Min. utahovací moment hlavního kontaktu | 0,5 Nm              | Provedení povrchu                       | Práškové lakování   |
| Průřez vodiče, max.                     | 2,5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.                     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ připojení                           | Šroubové připojení  | Velikost                                | 8                   |

### Všeobecné údaje

|                                 |       |                                |                     |
|---------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------|
| Jmenovité napětí (DIN EN 61984) | 500 V | Jmenovitý proud (DIN EN 61984) | 16 A                |
| Kabelové vývodky                | PG 21 | Materiál                       | tlakově litý hliník |
| Počet pólů                      | 24    | Typ připojení PE               | Šroubové připojení  |
| Velikost                        | 8     | Řada                           | HE                  |

### Connection data

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Průřez vodiče, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

### Design

|                  |                    |              |          |
|------------------|--------------------|--------------|----------|
| Skupina produktů | HDC soupravy       | Typ produktu | Souprava |
| Typ připojení    | Šroubové připojení |              |          |

### General data

|            |    |                            |       |
|------------|----|----------------------------|-------|
| Počet pólů | 24 | Velikost kabelových vstupů | PG 21 |
| Velikost   | 8  |                            |       |

### Material

|         |      |          |                     |
|---------|------|----------|---------------------|
| Barevný | Šedá | Materiál | tlakově litý hliník |
|---------|------|----------|---------------------|

**HDC soupravy  
HDC-KIT-HE 24.130****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC002636    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-03 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.1 | 27-44-01-01 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-01 |            |             |

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                |