

**HDC pouzdra
HDC 10B SBU 1PG16G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.
Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.
Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.
Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.
Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 10B SBU 1PG16G
Objednací číslo	1654370000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, Pouzdro základny, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně, Velikost kabelových vstupů: PG 16
GTIN (EAN)	4008190407193
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC 10B SBU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	53,5 mm	Šířka (v palcích)	2,106 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2,244 inch
Hloubka	115,7 mm	Hloubka (v palcích)	4,555 inch
Rozměr při montáži – šířka	82 mm	Rozměr při montáži – výška	43 mm
Čistá hmotnost	291 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP65		

Rozměry

Celková délka pouzdra	73 mm	Délka rozteče otvorů A2	82 mm
Kabelový vstup	se závit	Výška pouzdra B	57 mm
Výška základny B1	5 mm	Šířka pouzdra C	43 mm
Šířka základny C1	53,5 mm		

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Pouzdro základny
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Kabelový vstup	se závit	Počet kabelových vstupů nahoře	0
Počet kabelových vstupů ze strany	1	Typ	Kryt základny
Těsnění	NBR	Velikost	4
Velikost kabelových vstupů	PG 16	Verze svorky	Boční uzamykací svorka
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne	Vnitřní závit	PG 16

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Kryt základny	Kabelový vstup	se závit

General data

Velikost kabelových vstupů	PG 16	Typ zámku	Boční uzamykací svorka
Velikost	4	Stupeň krytí	IP65

Material

Barevný	Šedá
---------	------

**HDC pouzdra
HDC 10B SBU 1PG16G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technická dokumentace	1654370000 HDC 10B SBU 1PG16G STP Blatt 1.pdf
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP