SAIE-M12B-8-0,5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12B-8-0,5U-M16
Objednací číslo	1861140000
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, M 16, Počet pólů: 8, 0.5 m
GTIN (EAN)	4032248419210
Mnž.	1 ks

SAIE-M12B-8-0,5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	33 g

Teploty

Provozní teplota, max.	85 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Rozsah provozní teploty, max.	85 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-25 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-101	Č. osvědčení (cURus)	E307231

Obecné údaje

Délka kabelu	0,5 m	Délka vlákna / kabelu	0,5 m
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Jmenovité napětí	30 V
Jmenovité napětí	250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole)	Jmenovitý proud	2 A
Jmenovitý proud	4 A (4 a 5 pólů)/ 2 A (8 pólů)/ 1,5 A (12 pólů)	Kabelové vývodky	M 16
Kódování	A	Materiál	PUR
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	8
Průřez jádra	0,25 mm²	Připojovací závit	M12
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061	ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-24-92-90	eClass 7.1	27-24-92-90
eClass 8.1	27-24-92-90	eClass 9,1	27-44-01-03
eClass 9.0	27-44-01-02		

Osvědčení

Schválení	c UL us
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12B-8-0,5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma pólů

