

**SAIB-VSA-3P/230/9-H/OB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Nastavitelné ventilové konektory se běžně používají v účelovém strojírenství. Tyto konektory se používají k připojení elektromagnetických ventilů. Ventilové konektory jsou k dispozici ve všech standardních konstrukčních typech. Tato řada obsahuje konstrukce typu A, B průmyslový, B podle DIN, C průmyslový a C podle DIN. Tyto ventilové konektory jsou k dispozici ve verzích se 3 a 4 póly bez kabelů. Součástí je ploché těsnění, které zajišťuje stupeň krytí IP 65.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Typ             | SAIB-VSA-3P/230/9-H/OB                    |
| Objednací číslo | <a href="#">1873130000</a>                |
| Verze           | Zástrčka ventilu, Konektor samec, zahnutý |
| GTIN (EAN)      | 4032248492404                             |
| Mnž.            | 1 ks                                      |

## SAIB-VSA-3P/230/9-H/OB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 27 g

### Teploty

|                               |       |                               |        |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|--------|
| Provozní teplota, max.        | 85 °C | Provozní teplota, min.        | -25 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 85 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -25 °C |

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

|                       |                     |                                                         |                           |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hlavní materiál krytu | PA 6 GF             | Izolační síla                                           | 10 <sup>8</sup> Ω         |
| Jmenovité napětí      | 230 V               | Jmenovitý proud                                         | 10 A                      |
| Kabelové vývodky      | PG 9                | Kódování                                                | Design A (18 mm)          |
| Povrch kontaktu       | Ni                  | Počet pólů                                              | 3                         |
| Průměr kabelu, max.   | 8 mm                | Průměr kabelu, min.                                     | 6 mm                      |
| Průřez připojení max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení min.                                   | 0,34 mm <sup>2</sup>      |
| Rozsah teplot krytu   | -25...+85 °C        | Stupeň krytí                                            | IP65                      |
| Typ připojení         | Šroubové připojení  | Všechny zástrčky ventilů jsou usazeny ochrannými obvody | Bez elektrického zapojení |
| Závažnost znečištění  | 3                   |                                                         |                           |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC002062    | ETIM 4.0   | EC002636    |
| ETIM 5.0   | EC002636    | ETIM 6.0   | EC002062    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-03 | eClass 7.1 | 27-44-01-01 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-01 | eClass 9.1 | 27-06-03-12 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-05 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)