

## SAIL-M12GM8W-4L1.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Kabely snímačů – akčních členů se používají v různých aplikacích k připojení snímačů a akčních členů a pro přenos dat nebo energie. Lisovaný kabel závodu nabízí osvědčené připojení zásuvného konektoru ke kabelu.

Kabely jsou zde vystaveny široké řadě vlivů, jako jsou vlhkost, prach, teplo, chlad, otřes a vibrace.

Naši vývojáři se zaměřili konkrétně na tento problém a vyvinuli řadu jiných kabelů snímačů – akčních členů M8 a M12 k poskytnutí řešení pro každou vaši aplikaci.

Existuje něco, co se vám zde nepodařilo najít, nebo něco, co potřebuje vysvětlit? Kontaktujte nás!

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | SAIL-M12GM8W-4L1.5U                                                                                                                                 |
| Objednací číslo | <a href="#">1906430150</a>                                                                                                                          |
| Verze           | Vedení senzoru/aktoru, Připojka, M12 / M8, Počet pólů : 4, 1.5 m, pin, rovný – patice 90°, Stíněný: Ne, LED: Ano, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne |
| GTIN (EAN)      | 4032248529551                                                                                                                                       |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                                                |

**SAIL-M12GM8W-4L1.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 57 g

**Teploty**

Provozní teplota, max. 80 °C Provozní teplota, min. -25 °C

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Technické specifikace kabelu**

|                                  |                                                                                                                               |                                         |                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Počet pólů                       | 4                                                                                                                             | Průřez jádra                            | 0,25 mm <sup>2</sup>      |
| Vnější průměr                    | 4.4 ± 0.2 mm                                                                                                                  | Délka kabelu                            | 1,5 m                     |
| Stíněný                          | Ne                                                                                                                            | Izolace                                 | PP                        |
| Barevné kódování                 | hnědá, bílá, modrá, černá                                                                                                     | Materiál pláště                         | PUR                       |
| Barva opláštění                  | Černá                                                                                                                         | Halogen                                 | Ne                        |
| Teplotní rozpětí, pohyblivé      | -25...80 °C                                                                                                                   | Teplotní rozpětí, stacionární           | -40...80 °C               |
| Žíla v souladu se stylem UL AWM  | 10493 (80 °C / 300 V)                                                                                                         | Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 20233 (80 °C / 300 V)     |
| Odolnost proti zkrutu            | 360 °/m                                                                                                                       | Vhodné pro nosiče kabelů                | Ano                       |
| Poloměr ohybu, min., stacionární | 5x průměr kabelu                                                                                                              | Poloměr ohybu, min., pohyblivý          | 10x průměr kabelu         |
| Zrychlení                        | 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                            | Rychlost                                | 5 m/s                     |
| Cykly ohybu                      | 2 mil.                                                                                                                        | Odolné vůči perlám kovu ze svařování    | Ne                        |
| Hybridní kabel                   | Ne                                                                                                                            | Zesíťené vyzařování                     | Ne                        |
| Konfigurovatelná délka kabelu    | Ne                                                                                                                            | Hydrolyza a odolnost proti mikrobům     | Ano                       |
| Bez LABS                         | Ano                                                                                                                           | Odolnost vůči olejům                    | v souladu s IEC 60811:404 |
| Odolnost proti šíření ohně       | V souladu s normou UL1581 UL/ CUL FT1, in accordance with IEC 60332-1-2, v souladu s IEC 60332-1-3, v souladu s IEC 60332-2-2 |                                         |                           |

**Všeobecné technické údaje**

|                       |                                     |                             |                                       |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Verze                 | pin, rovný – patice 90°             | Připojovací závit           | M12 / M8                              |
| Hlavní materiál krytu | PUR                                 | Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek                    |
| Kódování              | M12 = A, M8 = žádné                 | Stupeň krytí                | IP65, IP66, IP67, IP68, přišroubované |
| Povrch kontaktu       | Pozlacené                           | LED                         | Ano                                   |
| Jmenovité napětí      | 24 V                                | Jmenovitý proud             | 4 A                                   |
| Izolační síla         | 10 <sup>8</sup> Ω                   | Rozsah teplot krytu         | -40...+125 °C                         |
| Utahovací moment      | M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm | Cykly zapojování            | ≥ 100                                 |
| Závažnost znečištění  | 3                                   | propojeno můstkem           | Ne                                    |

**Standardy**

Standardní konektor IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

## SAIL-M12GM8W-4L1.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001855    | ETIM 4.0   | EC001855    |
| ETIM 5.0   | EC001855    | ETIM 6.0   | EC001855    |
| UNSPSC     | 26-12-16-13 | eClass 5.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 6.2 | 27-27-92-18 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.1 | 27-06-03-11 |
| eClass 9.0 | 27-06-03-11 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení


|                           |                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog           | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>                                                                                     |
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">DE - Technische Änderung zu M12 Gewinding mit 6-Kant</a><br><a href="#">EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting</a> |
| Technické údaje           | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                                |

## SAIL-M12GM8W-4L1.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com


## Nákresy

### Rozměrový výkres




Male, straight


### Schéma polů



### Schéma připojení




### Rozměrový výkres



Angled socket

### Schéma polů



### Ideální nástroj: Screwty® s momentovou funkcí



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F