

SAISW-5/7-(KV)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.

Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací. S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou, zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také podporuje připojení více vodičů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAISW-5/7-(KV)
Objednací číslo	1962610000
Verze	Zástrčky vyrobené podle specifikace zákazníka, M12, pin, 90°
GTIN (EAN)	4032248644742
Mnž.	1 ks

SAISW-5/7-(KV)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 19 g

Teploty

Provozní teplota, max. 85 °C

Rozsah provozní teploty, max. 85 °C

Provozní teplota, min. -40 °C

Rozsah provozní teploty, min. -25 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 50	Hlavní materiál krytu	PA
Izolační síla	10 ⁸ Ω	Jmenovité napětí	125 V
Jmenovitý proud	4 A	Kabelové vývodky	PG 7
Kódování	A	Materiál kroužku se závitem	Plast
Povrch kontaktu	CuSnZn	Počet pólů	5
Průměr kabelu, max.	6 mm	Průměr kabelu, min.	4 mm
Průřez připojení max.	0,75 mm ²	Průřez připojení min.	0,14 mm ²
Připojení stínění	Ne	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C
Stupeň krytí	IP67	Typ připojení	Šroubové připojení
Závažnost znečištění	3		

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101 Č. osvědčení (cURus) E307231

Klasifikace

ETIM 3.0	EC002062	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03
eClass 9.0	27-44-01-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	WSCAD
Uživatelská dokumentace	Manual