

Klippon K (prázdná hliníková skříň) KLIPPON K5 VMO RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Značka Klippon® již dlouho znamená kompetenci a kvalitu mezi kryty - zejména když se jedná o řešení na míru pro standardní průmyslové aplikace a aplikace v zónách s nebezpečím výbuchu.

Vylepšené produkty, které vyhovují všem aplikačním požadavkům: to byl záměr společnosti Weidmüller při modernizaci a aktualizaci řady krytů Klippon® K. Společnost Weidmüller poskytuje širokou řadu hliníkových krytů přesně odpovídajících požadavkům zákazníka nezávisle na plánované aplikaci.

- K dispozici ve dvou povrchových úpravách: přírodní a práškově lakované (RAL 7001)
- K dispozici standardně s lisovaným silikonovým nebo chloroprenovým těsněním
- Jednotný Torx šroub pro 19 různých velikostí
- Montážní otvory mino utěsněný prostor
- Vysoký stupeň krytí: IP 66, IP 67 a IP 68
- Odolnost proti nárazu až 7 (10) J
- Kryty mají certifikaci ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Ruský mořský loďní registr, Germanischer Lloyd a také splňují standard prázdného krytu.
- Slitina je odolná proti slané vodě
- Standardizované rozvaděče se závitovými otvory a řadou konfigurací svorek

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|-------------------|--|
| Typ | KLIPPON K5 VMO RAL7001 |
| Objednávací číslo | 1937860000 |
| Verze | Klippon K (prázdná hliníková skříň), Prázdný plášť, Hliníkový kryt, Výška: 130 mm, Šířka: 170 mm, Hloubka: 90 mm, Materiál: Hliník AISi12, Práškově lakované, s texturou, Stříbřitě šedá |
| GTIN (EAN) | 4032248610082 |
| Mnž. | 1 ks |

Klippon K (prázdná hliníková skříň) KLIPPON K5 VMO RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|------------|
| Šířka | 170 mm | Šířka (v palcích) | 6,693 inch |
| Výška | 130 mm | Výška (v palcích) | 5,118 inch |
| Hloubka | 90 mm | Hloubka (v palcích) | 3,543 inch |
| Rozměr při montáži – šířka | 150 mm | Rozměr při montáži – výška | 110 mm |
| Čistá hmotnost | 1 442 g | | |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Kabelové průchodky, levá strana

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 4 | M16 | 2 |
| M20 | 1 | M25 | 1 |
| M32 | 1 | | |

Kabelové průchodky, nahoře/dole

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 11 | M16 | 8 |
| M20 | 4 | M25 | 3 |
| M32 | 2 | | |

Kabelové průchodky, pravá strana

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 4 | M16 | 2 |
| M20 | 1 | M25 | 1 |
| M32 | 1 | | |

Svislá montáž

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | * | WDU 4 / ZDU 4 | * |
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x10 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x8 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x20 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x16 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x12 | | |

Všeobecné informace

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|
| Místa využití | Zpracovatelský průmysl, Doprava, Lodní strojírenství, Balicí průmysl, Přístavní zařízení, Výroba strojů | Tloušťka materiálu | 4,6 mm |
| Tloušťka materiálu krytu | 3 mm | Tloušťka materiálu skříně | 4,6 mm |
| Utahovací moment šroubů víka | 2,5 Nm | Materiál | Hliník AlSi12 |
| Materiál těsnění | Silikon | Provedení povrchu | Práškově lakované, s texturou |
| Provozní teplota, min. | -60 °C | Provozní teplota, max. | 135 °C |
| Odolnost proti nárazu | 10,00 J | Stupeň krytí | IP66, IP67, IP68 |
| Poznámka: třída ochrany | IP68 (t=72 h, h=1 m) | Připojení krytu | Otvory 6 mm |
| Připojení víka | Šrouby M5 torx z nerezové oceli s drážkou | Integrované upevnění | Závitové otvory M5 |

Klippon K (prázdná hliníková skříň) KLIPPON K5 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Čísla certifikátů, kryt

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Č. osvědčení (GERMLLOYD) | TAE00002SM | Č. osvědčení (MARITREG) | 14.40040.250 |
| Č. osvědčení (cULus) | E197061 | | |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC002600 | ETIM 5.0 | EC002600 |
| ETIM 6.0 | EC000261 | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-07 | eClass 8.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 9,1 | 27-18-92-90 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

| | |
|---|--|
| Brožura/Katalog | MB KLIPPON ENCL.TECN EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL RAILWAY 2014 EN |
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410 160412 001ISS01 |
| Specifikační zakázky | Klippon K5 VMQ RAL7001_1937860000_DE Klippon K5 VMQ RAL7001_1937860000_EN |
| Technické údaje | STEP |
| Uživatelská dokumentace | MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures |

**Klippon K (prázdná hliníková skříň)
KLIPPON K5 VMO RAL7001**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**