

**PAC
PAC-CTLX-SD25-V2-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm² nebo 0,25 mm².
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PAC-CTLX-SD25-V2-1M5
Objednací číslo	7789037015
Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm ²
GTIN (EAN)	8430243957496
Mnž.	1 ks

PAC PAC-CTLX-SD25-V2-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	575 g
----------------	-------

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-10 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-10 °C
Provozní teplota	-10...50 °C	Skladovací teplota	-10...60 °C

Všeobecné údaje

Konektor, PLC strana	ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBNH 20P	Konektor rozhraní	SUB-D FEMALE 25P
Počet pólů, min.	25 pólů	Vnější průměr	10,15 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYCY	Délka kabelu	1,5 m
Materiál	PVC	Průřez vodiče	0,25 mm ²

Elektrické údaje

Jmenovité napětí	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Celkový proud, max.	3 A	Odpor	≤ 80 mΩ/m
Zkouška vysokého napětí	1 kV / 1 s		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-14-11-52	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.1	27-24-22-20
eClass 9.0	27-24-22-20		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------