

RS RJ45
RS RJ45 2WAY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Řada rozhraní RS RJ45 je jednoduchá a praktická alternativa pro připojování modemů, routerů, počítačů nebo jiných komunikačních prvků se stávajícími komponenty v elektrických rozvaděčích.

Lze je použít jako redukci stíněných 8pólových RJ45 konektorů do šroubových připojení nebo jako spojku 2 datových linek. Moduly lze instalovat na standardní lištu TS35.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RS RJ45 2WAY
Objednací číslo	8555440000
Verze	Rozhraní, RS RJ45, 2 x RJ45 konektor
GTIN (EAN)	4032248193882
Mnž.	1 ks

RS RJ45 RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	46,8 mm	Délka (v palcích)	1,843 inch
Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1,772 inch
Výška	44,2 mm	Výška (v palcích)	1,74 inch
Čistá hmotnost	60 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	55 °C	Provozní teplota, min.	0 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	0...55 °C	Skladovací teplota	-40...70 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Údaje o připojení

Připojení k řídicí straně	2 x RJ45 konektor	Materiál kontaktů (řídicí strana)	Fosforový bronz 6μ AU
Připojení (strana periferie)	2x zásuvné konektory RJ45	Počet pólů (periferní strana)	8 P
Přenosová rychlost	Cat 5 100 MBit/s		

Jmenovité údaje

Jmenovité napětí	50 V	Jmenovitý proud na připojení	1 A
Celkový provozní proud	1,5 A		

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy	DIN EN 50178	Jmenovité napětí izolace	< 50 V AC
Kategorie přepětí	III	Závažnost úrovně znečištění	2
Test pulzního napětí (1,2/50μs)	0,8 kV	Napětí při zkoušce izolace	0,35 kVAC

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001419	ETIM 4.0	EC001421
ETIM 5.0	EC001421	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-24-22-04
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-14-11-52
eClass 8.1	27-14-11-52	eClass 9.1	27-14-11-52
eClass 9.0	27-14-11-52		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [K321_01_11.pdf](#)

Technické údaje [WSCAD](#)

Datum vytvoření 24. července 2019 7:36:03 CEST

Stav katalogu 19.07.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

RS RJ45 RS RJ45 2WAY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

