

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-XM-RJ45/IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vývod pro nosnou lištu, RJ45 konstrukce modulu podle
IEC 60603-7-51, pro vodiče s průměrem do 1,6 mm

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-XM-RJ45/IDC
Objednací číslo	8808360000
Verze	Výstup svorkovnice, Modul RJ45, IP20, Kat.6 _A / Třída E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248505944
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 53 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Provozní teplota	-25 °C...70 °C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	IDC
Popis výrobku		Konfigurace	Kontrolní okénko k označení Rozměr 1 TE rozteče podle normy DIN 43880. Kompatibilní s insta
Propojení	Modul RJ45 EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Barevný	Světle šedá
Hlavní materiál krytu	PA 66, UL 94: V-0	Průřez izolace, min.	0,7 mm
Průřez izolace, max.	1,6 mm	Kategorie	Kat.6 _A / Třída E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Průměr připojení, pevný vodič	0.4...0.64 mm	Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 24...AWG 22
Průměr připojení, pružný vodič	0.48...0.64 mm	Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 26...AWG 22
Typ montáže	TS 35	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	750		

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V DC	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V DC
Izolační síla	500 MΩ	Odpor kontaktu	≤ 20 mΩ
PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3at	Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A

Standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7-5	Č. osvědčení (GERMLLOYD)	33451-06
Č. osvědčení (cULus)	E316369		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-20		

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě

[GOST Approval](#)
[Germanischer Lloyd](#)
[DUXR.E316369](#)

Technické údaje

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Uživatelská dokumentace


[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Obrázek výrobku

