

JACKPAC JPTA100MS 24VDC PNP M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Časovací relé se v automatizační technice používají ke kompenzaci chyb způsobených vysokým taktovacím kmitočtem.

Krátké impulzy jsou prodlouženy a tím spolehlivě identifikovány následnými řídicími komponenty. K dispozici uživatelům jsou různé časovací funkce jako jsou zapínací a vypínací zpoždění, generátor hodinových impulzů a hvězdicový/trojúhelníkový přepínač.

Všeobecné objednací údaje

Typ	JPTA100MS 24VDC PNP M12
Objednací číslo	8836630000
Verze	JACKPAC, Prodlužovač impulzu, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt, Jmenovité řídicí napětí: 18...24...30 V DC, Trvalý proud: 0,4 A, M12 - zástrčka/patice, kódování A
GTIN (EAN)	4032248544264
Mnž.	1 ks

JACKPAC JPTA100MS 24VDC PNP M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	36 mm	Šířka (v palcích)	1,417 inch
Výška	14,4 mm	Výška (v palcích)	0,567 inch
Hloubka	83 mm	Hloubka (v palcích)	3,268 inch
Čistá hmotnost	55 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	0 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-20 °C
Provozní teplota	0 °C...60 °C	Skladovací teplota	-20 °C...85 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Vstup

Jmenovité řídicí napětí	24 V DC $\pm$ 25 %	Jmenovitý proud DC	3,5...7,0...10,0 mA
Min. doba trvání impulsu	1 ms		

Výstup

Max. spínací napětí, DC	30 V	Trvalý proud	0,4 A
Odložení vypnutí	100 ms	Max. spínací proud	400 mA

Kontaktní údaje

Typ kontaktu	1 Spínací kontakt (Tranzistor)
--------------	-----------------------------------

Obecné údaje

Testovací tlačítko	No	Indikátor pozice mechanického přepínače	Ne
--------------------	----	--	----

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	32 V	Kategorie rázového napětí	I
Závažnost znečištění	2	Impulse withstand voltage	330 V

Další detaily o certifikacích / normách

Č. osvědčení (cULus)	E141197
----------------------	---------

Data připojení

Metoda připojení vodiče	M12 - zástrčka/patice, kódování A
-------------------------	--------------------------------------

**JACKPAC
JPTA100MS 24VDC PNP M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC001439	ETIM 4.0	EC001669
ETIM 5.0	EC001439	ETIM 6.0	EC001439
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-14-23-10
eClass 6.2	27-14-23-10	eClass 7.1	27-14-23-90
eClass 8.1	27-14-23-90	eClass 9.1	27-37-16-05
eClass 9.0	27-37-16-05		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

JACKPAC JPTA100MS 24VDC PNP M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení

