

SAIL-VSCD-10U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller poskytuje ventilové konektory jako připojovací vedení s konektorem M12 na jednom konci a s druhým koncem bez konektoru. Stav ventilového konektoru se zobrazuje pomocí LED diody. Každý ventilový konektor má ochranný obvod. Produktová řada společnosti Weidmüller zahrnuje ventilové konektory typů A, B a C podle DIN a průmyslových standardů. V připojeném stavu splňují stupeň krytí IP 67. Směr vývodu je také rozhodujícím faktorem: Weidmüller také poskytuje 0° verze, i.e. vývod kabelu směřuje k zemnímu kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIL-VSCD-10U
Objednací číslo	9456241000
Verze	Zástrčka ventilu, Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu, CD
GTIN (EAN)	4032248404087
Mnž.	1 ks

SAIL-VSCD-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	322 g
----------------	-------

Teploty

Provozní teplota, max.	80 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-25 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technické specifikace kabelu

Počet pólů	3	Průřez jádra	0,5 mm ²
Vnější průměr	4.6 ± 0.2 mm	Délka kabelu	10 m
Stínění	Ne	Izolace	PP
Barevné kódování	hnědá, modrá, zelená / žlutá	Materiál pláště	PUR
Barva opláštění	Černá	Halogen	Ne
Teplotní rozpětí, pohyblivé	-25...80 °C	Teplotní rozpětí, stacionární	-50...80 °C
Odolnost proti zkrutu	0 °/m	Vhodné pro nosiče kabelů	Ano
Poloměr ohybu, min., stacionární	5x průměr kabelu	Poloměr ohybu, min., pohyblivý	10x průměr kabelu
Zrychlení	5 m/s ²	Rychlost	200 m/min
Cykly ohybu	2 mil.	Odolné vůči perlám kovu ze svařování	Ne

Všeobecné technické údaje

Verze	Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu	Připojovací závit	Různé
Kódování	DIN design C (8 mm)	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Povrch kontaktu	pocínované	LED	Ano
Jmenovité napětí	24 V	Jmenovitý proud	4 A
Rozsah teplot krytu	-25...+80 °C	Utahovací moment	M2,5 montážní šroub: 0,3 Nm
Všechny zástrčky ventilů jsou usazeny ochrannými obvody	Zenerova dioda		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001855	ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855	ETIM 6.0	EC001855
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-27-92-18	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-06-03-11
eClass 9.0	27-06-03-12		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Datum vytvoření 24. července 2019 8:07:39 CEST

Stav katalogu 19.07.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAIL-VSCD-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIL-VSCD-10U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16



D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres****Schéma pólů****Schéma připojení**