

SAI-6-S 5P M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Rozvaděče M12 jsou k dispozici v různých verzích. 4, 6 nebo 8 zdírek M12 s 4 nebo 5-pólovým designem. Skupinový vývod je k dispozici ve verzi pro pevný kabel, ve verzi pro konektor určený k připojení uživatelem, nebo ve verzi s M23. Speciální verze jsou také k dispozici. Například nabízíme rozvaděče 1-1 pro použití s jakýmkoliv typem připojení, nebo rozvaděče schválené pro použití v Ex zóně 1.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-6-S 5P M12
Objednací číslo	9456010001
Verze	Pasivní rozvaděč senzor / aktor, M12, s vývodem M23, 19 pólů, Ano
GTIN (EAN)	4032248210244
Mnž.	1 ks

SAI-6-S 5P M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 203 g

Teploty

Provozní teplota, max. 90 °C

Rozsah provozní teploty, max. 90 °C

Provozní teplota -20 - 90°C

Provozní teplota, min. -20 °C

Rozsah provozní teploty, min. -20 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Údaje o připojení

Délka odizolování pláště 100 mm Výstup rozvaděče s vývodem M23, 19 pólů

Elektrické údaje

Jmenovité napětí, min. 10 V

Zkušební napětí 1 kV

Celkem proud 10 A

Izolační síla 10⁹ Ω

Jmenovité napětí, max. 30 V

Max. proudová kapacita na slot 4 A

Proud na signál 2 A

Technické údaje kabelu

Počet pólů 5

Všeobecné technické údaje

Stupeň krytí IP68

Počet soketů kontaktů 6

Závažnost znečištění 3

Cykly zapojování ≤ 50

Iniciační prvek LED Ano

Barva LED pro I/O funkce žlutá

Počet pólů 5

Připojovací závit M12

Chování při požáru V-0

LED Ano

Barva LED pro indikaci provozu zelená

Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu Pocan

Barva krytu šedá, RAL 7032

Šroubová patice CuZn, poniklované

Povrch kontaktu Pozlacené

Materiál rozvaděče Plast

Těsnicí materiál krytu Viton

Materiál kontaktu CuZn

Nosný materiál kontaktu PBT (UL 94 V0)

Klasifikace

ETIM 3.0 EC001856

ETIM 5.0 EC002585

UNSPSC 43-17-27-10

eClass 6.2 27-24-26-91

eClass 8.1 27-24-26-91

eClass 9.0 27-44-01-08

ETIM 4.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585

eClass 5.1 27-25-03-91

eClass 7.1 27-24-26-91

eClass 9,1 27-44-01-08

SAI-6-S 5P M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Technické údaje

[WSCAD](#)

SAI-6-S 5P M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres




Schéma připojení

