

**SAIL-VSA-1.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Weidmüller poskytuje ventilové konektory jako připojovací vedení s konektorem M12 na jednom konci a s druhým koncem bez konektoru. Stav ventilového konektoru se zobrazuje pomocí LED diody. Každý ventilový konektor má ochranný obvod. Produktová řada společnosti Weidmüller zahrnuje ventilové konektory typů A, B a C podle DIN a průmyslových standardů. V připojeném stavu splňují stupeň krytí IP 67. Směr vývodu je také rozhodujícím faktorem: Weidmüller také poskytuje 0° verze, i.e. vývod kabelu směřuje k zemnímu kontaktu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ             | SAIL-VSA-1.5U                                                    |
| Objednací číslo | <a href="#">9457710150</a>                                       |
| Verze           | Zástrčka ventilu, Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu, A |
| GTIN (EAN)      | 4032248229376                                                    |
| Mnž.            | 1 ks                                                             |

## SAIL-VSA-1.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 75 g

### Teploty

|                               |       |                               |        |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|--------|
| Provozní teplota, max.        | 80 °C | Provozní teplota, min.        | -25 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -25 °C |

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Technické specifikace kabelu

|                                  |                              |                                      |                     |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Počet pólů                       | 3                            | Průřez jádra                         | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vnější průměr                    | 4.6 ± 0.2 mm                 | Délka kabelu                         | 1,5 m               |
| Stínění                          | Ne                           | Izolace                              | PP                  |
| Barevné kódování                 | hnědá, modrá, zelená / žlutá | Materiál pláště                      | PUR                 |
| Barva opláštění                  | Černá                        | Halogen                              | Ne                  |
| Teplotní rozpětí, pohyblivé      | -25...80 °C                  | Teplotní rozpětí, stacionární        | -50...80 °C         |
| Odolnost proti zkrutu            | 0 °/m                        | Vhodné pro nosiče kabelů             | Ano                 |
| Poloměr ohybu, min., stacionární | 5x průměr kabelu             | Poloměr ohybu, min., pohyblivý       | 10x průměr kabelu   |
| Zrychlení                        | 5 m/s <sup>2</sup>           | Rychlost                             | 200 m/min           |
| Cykly ohybu                      | 2 mil.                       | Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne                  |

### Všeobecné technické údaje

|                                                         |                                             |                   |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Verze                                                   | Jeden konec bez konektoru – zásuvka ventilu | Připojovací závit | Různé                     |
| Kódování                                                | Design A (18 mm)                            | Stupeň krytí      | IP67, přišroubované       |
| Povrch kontaktu                                         | pocínované                                  | LED               | Ano                       |
| Jmenovité napětí                                        | 24 V                                        | Jmenovitý proud   | 4 A                       |
| Rozsah teplot krytu                                     | -25...+80 °C                                | Utahovací moment  | Montážní šroub M3: 0,4 Nm |
| Všechny zástrčky ventilů jsou usazeny ochrannými obvody | Zenerova dioda                              |                   |                           |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001855    | ETIM 4.0   | EC001855    |
| ETIM 5.0   | EC001855    | ETIM 6.0   | EC001855    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-27-92-18 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.1 | 27-06-03-11 |
| eClass 9.0 | 27-06-03-12 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Datum vytvoření 24. července 2019 8:19:55 CEST

Stav katalogu 19.07.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

### SAIL-VSA-1.5U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

**SAIL-VSA-1.5U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16



D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Nákresy****Rozměrový výkres****Schéma pólů****Schéma připojení**