

## OMNIMATE Power – řada Powerbus PS 2.0 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

### Při vytváření perfektního řešení není žádná úloha příliš malá.

Připojení je jen jedna část celkového procesu. V aplikacích, kde je potřeba testovat, seskupovat nebo oddělovat potenciály jsou drobné detaily často klíčem k dokonalému řešení.

Systém není systémem bez těchto malých, ale nezbytných detailů:

- Testovací zástrčky zajišťují spolehlivé snímání z diagnostických zásuvek

Souběžně s výrobním procesem a aplikací.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | PS 2.0 MC                                                                               |
| Objednací číslo | <a href="#">0310000000</a>                                                              |
| Verze           | Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Testovací zástrčka, Červená, Počet pólů: 1 |
| GTIN (EAN)      | 4008190000059                                                                           |
| Mnž.            | 20 ks                                                                                   |
| Údaje výrobku   |                                                                                         |
| Balení          | Box                                                                                     |

## OMNIMATE Power – řada Powerbus PS 2.0 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0,65 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Balení

|           |       |           |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| Balení    | Box   | Délka VPE | 5 mm  |
| Šířka VPE | 80 mm | Výška VPE | 90 mm |

### Parametry systému

|                  |                                |            |   |
|------------------|--------------------------------|------------|---|
| Skupina produktů | OMNIMATE Power – řada Powerbus | Počet pólů | 1 |
|------------------|--------------------------------|------------|---|

### Údaje o materiálu

|                                         |         |                                  |          |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------|----------|
| Barevný                                 | Červená | Barevný graf (podobné)           | RAL 3020 |
| Skladovací teplota, min.                | -25 °C  | Skladovací teplota, max.         | 55 °C    |
| Max. relativní vlhkost během skladování | 80 %    | Provozní teplota, min.           | -50 °C   |
| Provozní teplota, max.                  | 100 °C  | Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C   |
| Teplotní rozsah, instalace, max.        | 100 °C  |                                  |          |

### Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001284    | ETIM 6.0   | EC002255    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-26-92-01 |
| eClass 7.1 | 27-44-92-02 | eClass 8.1 | 27-44-92-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-03-13 | eClass 9.0 | 27-44-03-13 |

### Poznámky

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### OMNIMATE Power – řada Powerbus PS 2.0 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL DRIVES EN](#)

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)

[MB DEVICE MANUF. EN](#)

[FL DRIVES DE](#)

[CAT 4.5 ELECTR 16/17 EN](#)

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)

[FL BUILDING SAFETY EN](#)

[FL APPL LED LIGHTING EN](#)

[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)

[FL MACHINE SAFETY EN](#)

[FL HEATING ELECTR EN](#)

[FL APPL INVERTER EN](#)

[FL\\_BASE\\_STATION\\_EN](#)

[FL ELEVATOR EN](#)

[FL POWER SUPPLY EN](#)

[FL 72H SAMPLE SER EN](#)

[PO OMNIMATE EN](#)

WEITERGABE SOWIE Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder geschmacksmustereintragung vorbehalten.  
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.  
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.


© WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE  
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.



ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE  
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH  
THE GERMAN VERSION IS BINDING


SHOWN: ARPL BV/SV7.62HP/4AN



SHOWN: ARPL BV/SV7.62HP/2AN



ARPL BV/SV7.62HP/2AN



ARPL BV/SV7.62HP/4AN

|                       |                         |                      |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| PA 66/6 V0 30 GF GR   | BV/SV7.62HP/4AN ARPL GR | 1937580000           |
| PA 66/6 V0 30 GF GR   | BV/SV7.62HP/2AN ARPL GR | 1937570000           |
| WERKSTOFF<br>MATERIAL | TYP<br>PART NAME        | BEST.-NR.<br>CAT.NO. |

|                                       |                |                                    |           |                                                                                     |  |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GENERAL TOLERANCE:<br>DIN ISO 2768-mK |                |                                    |           | CAT.NO.: .                                                                          |  |
|                                       | MAX. NRN./NOS. | 84373/5<br>29.09.15<br>GUETZLAFF_T | 01        | <div><div><b>Weidmüller</b></div><div></div></div>                                  |  |
|                                       |                | MODIFICATION                       |           |                                                                                     |  |
|                                       |                | DATE                               | NAME      | <div><div>BV/SV7.62HP... ARPL</div><div>ADAPTERPLATTE<br/>ADAPTER PLATE</div></div> |  |
|                                       | DRAWN          | 12.12.2005                         | NEUMANN_G |                                                                                     |  |
|                                       | RESPONSIBLE    |                                    | KRUG_M    |                                                                                     |  |
| SCALE: 2/1                            | CHECKED        | 02.10.2015                         | LANG_T    | <div>PRODUCT FILE:SV/BVZ 7.62 HP</div> <div>7340</div>                              |  |
| SUPERSEDES: .                         | APPROVED       |                                    | LANG_T    |                                                                                     |  |