

**W řada
IH 6.3 WEM GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IH 6.3 WEM GE
Objednací číslo	0386260000
Verze	W řada, Izolační objímka
GTIN (EAN)	4008190164256
Mnž.	100 ks

W řada IH 6.3 WEM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	9 mm	Šířka (v palcích)	0,354 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Hloubka	4,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,177 inch
Čistá hmotnost	0,46 g		

Teploty

Provozní teplota, min.	-50 °C	Skladovací teplota, max.	40 °C
Skladovací teplota, min.	10 °C	Provozní teplota	-50 °C...
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
-------------------	--------------	---------------------------------------	----

UL data hodnocení

Č. osvědčení (UR)	E60693
-------------------	--------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.1	27-14-11-92
eClass 9.0	27-14-11-92		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks