

**VG MS ZR (standardní mosazná kabelová průchodka,  
vícenásobné těsnění)  
VG PG21-MS54 ZR 10-19**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Každá velikost této standardní kabelové průchodky se skládá z několika oddělitelných těstících vložek (ve tvaru kroužku). Oddělením těchto jednotlivých vložek je možné instalovat do průchodky kabely s různými průměry (od 4 mm do 41 mm).

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | VG PG21-MS54 ZR 10-19                                                                                                                               |
| Objednací číslo | <a href="#">1009630000</a>                                                                                                                          |
| Verze           | VG MS ZR (standardní mosazná kabelová průchodka, vícenásobné těsnění), Kabelové těsnění, PG 21, 7 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, Mosaz poniklovaná |
| GTIN (EAN)      | 4032248714407                                                                                                                                       |
| Mnž.            | 25 ks                                                                                                                                               |

## VG MS ZR (standardní mosazná kabelová průchodka, vícenásobné těsnění) VG PG21-MS54 ZR 10-19

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Technické údaje

#### Rozměry a váhy

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Délka          | 29,5 mm | Délka (v palcích) | 1,161 inch |
| Čistá hmotnost | 46,08 g |                   |            |

#### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

#### Všeobecné informace

|                                               |                   |                                               |        |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|
| AF velikost 1                                 | 28 mm             | AF velikost 2                                 | 30 mm  |
| Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 1       | 10 mm             | Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 2       | 13 mm  |
| Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 3       | 16 mm             | Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 4       | 19 mm  |
| Délka závitu                                  | 7 mm              | Kabelové vývodky                              | PG     |
| Materiál                                      | Mosaz poniklovaná | Rozsah provozní teploty, max.                 | 80 °C  |
| Rozsah provozní teploty, min.                 | -20 °C            | Stupeň krytí                                  | IP54   |
| Těsnění                                       | NBR               | Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 10 Nm  |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 10 Nm             | Utahovací moment uzavřené matice, max.        | 6,7 Nm |
| Utahovací moment uzavřené matice, min.        | 6,7 Nm            | Vnější průměr kabelu, max.                    | 19 mm  |
| Vnější průměr kabelu, min.                    | 10 mm             | Vnější závit                                  | PG 21  |

#### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002625    | ETIM 5.0   | EC002625    |
| ETIM 6.0   | EC000441    | eClass 6.2 | 27-18-92-34 |
| eClass 7.1 | 27-18-92-34 | eClass 8.1 | 27-18-92-34 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |

#### Osvědčení

Schválení



|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

#### Soubory ke stažení

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|