

**VG S (standardní nerezová kabelová průchodka)
VGM16-SS 68 KB 4-8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tato řada kabelových průchodek je vyrobena z nerezové oceli a hodí se pro průmyslové aplikace vyžadující stupeň krytí IP68. Díky skvělé odolnosti proti mořské vodě a nárazu je ideální pro použití v drsném sroostředí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VGM16-SS 68 KB 4-8
Objednací číslo	1009850000
Verze	VG S (standardní nerezová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248714674
Mnž.	50 ks

VG S (standardní nerezová kabelová průchodka) VGM16-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	30 mm	Délka (v palcích)	1,181 inch
Čistá hmotnost	18,66 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	17 mm	AF velikost 2	19 mm
Délka závitu	7 mm	Kabelové vývodky	metrické
Materiál	Nerezavějící ocel 1.4305 (303)	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP69K, IP68 - 5 bar (30 min.)	Těsnicí O-kroužek	NBR
Těsnění	CR	Upínací vložka	Polyamid 6
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	12 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	15 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	10 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	8 Nm
Vnější průměr kabelu, max.	8 mm	Vnější průměr kabelu, min.	4 mm
Vnější závit	M 16		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.1	27-14-44-32	eClass 9.0	27-14-44-32

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP