

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PH-V14M-RJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull zásuvný konektor podle IEC 61076-3-117 var.
14 (PROFINET) v kovovém prázdném krytu pro hybridní
zásuvné konektory

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PH-V14M-RJ
Objednací číslo	1011560000
Verze	Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248718696
Mnž.	10 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 59,2 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Cykly zapojování	750	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Konfigurace	Kryt zástrčky s označením/ držákem popisu: 9*11 mm; vhodné k umístění RJ45 a vláknových optických vložek	Průměr pláště, max.	
Průměr pláště, min.	5 mm	Stupeň krytí	10 mm IP67

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-117 Var. 14 Č. osvědčení (cULus) E316369

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001031
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.1	27-18-27-02
eClass 9.0	27-18-27-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DUXR.E316369
Technické údaje	WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

