

**VG MS ZR (standardní mosazná kabelová průchodka,
vícenásobné těsnění)
VG PG29-MS54 ZR 18-27**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Každá velikost této standardní kabelové průchodky se skládá z několika oddělitelných těstících vložek (ve tvaru kroužku). Oddělením těchto jednotlivých vložek je možné instalovat do průchodky kabely s různými průměry (od 4 mm do 41 mm).

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG PG29-MS54 ZR 18-27
Objednací číslo	1009640000
Verze	VG MS ZR (standardní mosazná kabelová průchodka, vícenásobné těsnění), Kabelové těsnění, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248714414
Mnž.	25 ks

VG MS ZR (standardní mosazná kabelová průchodka, vícenásobné těsnění) VG PG29-MS54 ZR 18-27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	33 mm	Délka (v palcích)	1,299 inch
Čistá hmotnost	84,48 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	37 mm	AF velikost 2	39 mm
Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 1	18 mm	Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 2	21 mm
Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 3	24 mm	Drážkované vícevrstvé těsnění, průměr 4	27 mm
Délka závitu	8 mm	Kabelové vývodky	PG
Materiál	Mosaz poniklovaná	Rozsah provozní teploty, max.	80 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stupeň krytí	IP54
Těsnění	NBR	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	10 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	10 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	6,7 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	6,7 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	27 mm
Vnější průměr kabelu, min.	18 mm	Vnější závit	PG 29

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.1	27-14-44-32	eClass 9.0	27-14-44-32

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------