

**VG S (standardní nerezová kabelová průchodka)
VGM25-SS 68 KB 10-14****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tato řada kabelových průchodek je vyrobena z nerezové oceli a hodí se pro průmyslové aplikace vyžadující stupeň krytí IP68. Díky skvělé odolnosti proti mořské vodě a nárazu je ideální pro použití v drsném srostedí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VGM25-SS 68 KB 10-14
Objednací číslo	1009870000
Verze	VG S (standardní nerezová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248714698
Mnž.	25 ks

VG S (standardní nerezová kabelová průchodka) VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	35,5 mm	Délka (v palcích)	1,398 inch
Čistá hmotnost	40,64 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	24 mm	AF velikost 2	27 mm
Délka závitu	8 mm	Kabelové vývodky	metrické
Materiál	Nerezavějící ocel 1.4305 (303)	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP69K, IP68 - 5 bar (30 min.)	Těsnicí O-kroužek	NBR
Těsnění	CR	Upínací vložka	Polyamid 6
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	22 Nm	Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	30 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, max.	20 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	15 Nm
Vnější průměr kabelu, max.	14 mm	Vnější průměr kabelu, min.	10 mm
Vnější závit	M 25		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.1	27-14-44-32	eClass 9.0	27-14-44-32

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP