

VSSC VSSC4 RC 240VAC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Přepětová ochrana s jednotlivými komponentami

- S odrušovacími obvody / RC obvody
- Lze je použít ke kompenzaci elektromagnetických ventilů

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSSC4 RC 240VAC/DC
Objednací číslo	1064130000
Verze	Ochrana přístrojů a řídicích jednotek před přepětím, 240 V, 339 V, 20 A, IEC 61643-21
GTIN (EAN)	4032248829538
Mnž.	5 ks

VSSC VSSC4 RC 240VAC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	12,4 mm	Šířka (v palcích)	0,488 inch
Výška	76 mm	Výška (v palcích)	2,992 inch
Hloubka	58,5 mm	Hloubka (v palcích)	2,303 inch
Čistá hmotnost	35 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	80 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	5...96 %	Provozní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...80 °C		

Pravděpodobnost selhání

MTTF	4 048 roky	PFH v $1 \cdot 10^{-9}$ za hodinu	80
SFF	97,16 %	SIL v souladu s IEC 61508	3
λ_{ges}	28,2		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (UL)	E311081	Osvědčení UL	UL Zertifikat
-------------------	---------	--------------	---------------

Jmenovité údaje IEC / EN

Jmenovité napětí (AC)	240 V	Jmenovité napětí (DC)	339 V
Jmenovitý proud I_N	20 A	Kapacitní odpor	220 nF
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-21	C1	Max. trvalé napětí, U_c (AC)	275 V
Max. trvalé napětí, U_c (DC)	388 V	Objemový odpor	< 0,1 Ω
Proudová zatížitelnost při rázovém proudu C1	0,25 kA 8/20 μ s 0,5 kV 1,2/50 μ s	Přetížení – režim selhání	Mód 1
Standardy	IEC 61643-21	Stupeň ochrany U_p (typ.)	< 500 V
Typ napětí	AC/DC	Vybíjecí proud I_n (8/20 μ s) vodič-PE	1,2 kA
Vybíjecí proud, max. (8/20 μ s)	2,5 kA		

CSA údaje o ochraně

Interní indukance, max. L_i	0 μ H	Plyn, třída C	IIB
Plyn, třída D	IIA	Plyn, třídy A, B	IIC
Vnitřní výkon, max. C_i	222 nF	Vstupní napětí, max. U_i	407 V
Vstupní proud, max. I_i	16 A		

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí	III	Závažnost znečištění	2
---------------------------	-----	----------------------	---

VSSC VSSC4 RC 240VAC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Obecné údaje

Barevný	Černá	Design	Svorka
Izolační funkce	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Optický funkční displej	Ne	Segment	Měření a regulace
Stupeň krytí	IP20	Verze	Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole

Další detaily o osvědčení

GOST certifikát	GOST-Zertifikat
-----------------	-----------------

Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení	Utahovací moment, min.	0,5 Nm
Utahovací moment, max.	0,8 Nm	Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²
Upínací rozsah, max.	4 mm ²	Průřez vodiče, pevný, min.	0,5 mm ²
Průřez vodiče, pevný, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.	4 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.	4 mm ²		

Hodnocení IECEx/ATEX/cUL

Certifikát cUL	cUL Certificate
----------------	-----------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000943	ETIM 4.0	EC000381
ETIM 5.0	EC000943	ETIM 6.0	EC000943
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-27
eClass 6.2	27-13-08-02	eClass 7.1	27-13-08-09
eClass 8.1	27-13-08-11	eClass 9.1	27-13-08-07
eClass 9.0	27-13-08-07		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	SIL Paper CE PAPER Declaration of Conformity
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Instruction sheet VSSC

VSSC VSSC4 RC 240VAC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0


Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy



Podobné ilustraci



Circuit diagram