

**Šroubové svorníkové svorky  
WQL 2 WFF120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

**Klippon® Connect s technologií připojovacího  
svorníku**

Naše připojovací svorníky představují zavedenou  
a odolnou alternativu pro obzvláště drsné prostředí.  
Rozsáhlé příslušenství a kvalitní provedení zajišťují  
vysokou produktivitu při plánování a instalaci  
a udržitelnou bezpečnost při provozu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ             | WQL 2 WFF120                                                     |
| Objednací číslo | <a href="#">1065100000</a>                                       |
| Verze           | Šroubové svorníkové svorky, Spojovací konektor,<br>Počet pólů: 2 |
| GTIN (EAN)      | 4008190133771                                                    |
| Mnž.            | 5 ks                                                             |

## Šroubové svorníkové svorky WQL 2 WFF120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 30 mm  | Šířka (v palcích)   | 1,181 inch |
| Výška          | 77 mm  | Výška (v palcích)   | 3,031 inch |
| Hloubka        | 4 mm   | Hloubka (v palcích) | 0,157 inch |
| Čistá hmotnost | 74,2 g |                     |            |

### Teploty

|                          |               |                          |       |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C         | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota       | 10 °C...40 °C |                          |       |

### Údaje materiálu

|          |             |         |      |
|----------|-------------|---------|------|
| Materiál | Měď – zinek | Barevný | Šedá |
|----------|-------------|---------|------|

### Další technická data

|                                       |              |              |               |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Návod k instalaci                     | Přímá montáž | Typ upevnění | Přišroubováno |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne           |              |               |

### Data hodnocení

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 269 A |
|-----------------|-------|

### Rozměry

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Rozteč v mm (P) | 42 mm |
|-----------------|-------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |