


OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08 BLDF 5.08/08/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Výkonné řetězové řešení pro sběrníkové aplikace s vysokým výkonem je také vhodné pro 400 V pomocné napájení s proudovou zatížitelností 18,5 A. Velký rozsah upnutí (do průřezu vodiče 2,5 mm²) je vzhledem k nízkému poklesu napětí vhodný zejména pro dlouhé sběrníkové kabely nebo vysoké proudy.

Čtyři různé varianty - včetně patentované uvolňovací západky, díky níž si můžete navrhout uzamykání podle svých specifických požadavků.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BLDF 5.08/08/180LH SN OR BX
Objednací číslo	1065270000
Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 5.08 mm, Počet pólů: 8, 180°, PUSH IN, Pružinové připojení, Upínací rozsah, max. : 3.31 mm ² , Box
GTIN (EAN)	4032248817962
Mnž.	24 ks
Údaje výrobku	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG 26
Balení	Box

OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08 BLDF 5.08/08/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	50,44 mm	Šířka (v palcích)	1,986 inch
Výška	24,7 mm	Výška (v palcích)	0,972 inch
Hloubka	29,6 mm	Hloubka (v palcích)	1,165 inch
Čistá hmotnost	25,15 g		

Balení

Balení	Box	Délka VPE	35 mm
Šířka VPE	135 mm	Výška VPE	350 mm

Jmenovité údaje propojovacího konektoru podle normy DIN IEC

Propojovací konektor s jmenovitým proudem, min. počet pólů (Ta=20°C)	28,1 A	Propojovací konektor s jmenovitým proudem, max. počet pólů (Ta=20°C)	23,3 A
Propojovací konektor s jmenovitým proudem, min. počet pólů (Ta=40°C)	24,2 A	Propojovací konektor s jmenovitým proudem, max. počet pólů (Ta=40°C)	19,9 A

Systémové parametry

Skupina produktů	OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08	Typ připojení	Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče	PUSH IN, Pružinové připojení	Rozteč v mm (P)	5,08 mm
Rozteč v palcích (P)	0,2 inch	Směr výstupu vodiče	180°
Počet pólů	8	L1 v mm	35,56 mm
L1 v palcích	1,4 inch	Počet řad	1
Množství řady kolíků	1	Jmenovitý průřez	2,5 mm²
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106	Bezpečné před dotykem prstů	Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470	IP 20
Objemový odpor	4,50 mΩ	Může být kódováno	Ano
Délka odizolování	10 mm	Hrot šroubováku	0,6 x 3,5
Standard hrotu šroubováku	DIN 5264	Cykly zapojování	25
Zásuvná síla / pól, max.	9,5 N	Tažná síla / pól, max.	7,5 N

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PBT	Barevný	Oranžová
Barva provozních prvků	Černá	Materiál provozních prvků	PBT
Barevný graf (podobné)	RAL 2000	Skupina izolačního materiálu	IIIa
CTI	≥ 200	Izolační síla	≥ 10 ⁸ Ω
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	GWFI	960 °C
Materiál kontaktu	CuSn	Povrch kontaktu	pocínované
Struktura vrstev kontaktu konektoru	4-8 μm Sn žárově pocínované	Skladovací teplota, min.	-25 °C
Skladovací teplota, max.	55 °C	Max. relativní vlhkost během skladování	80 %
Provozní teplota, min.	-50 °C	Provozní teplota, max.	100 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.	-30 °C	Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min.	0,13 mm²
Upínací rozsah, max.	3,31 mm²
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26
Průřez propojení AWG, max.	AWG 12
Pevné, min. H05(07) V-U	0,2 mm²

OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08 BLDF 5.08/08/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Pevné, max. H05(07) V-U	2,5 mm ²																																																
Pružné, min. H05(07) V-K	0,2 mm ²																																																
Pružné, max. H05(07) V-K	2,5 mm ²																																																
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.	0,25 mm ²																																																
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.	2,5 mm ²																																																
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.	0,25 mm ²																																																
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.	2,5 mm ²																																																
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø	2,8 mm x 2,0 mm																																																
Upínatelný vodič	<table><tr><td rowspan="2">Průřez připojení vodiče</td><td>Typ</td><td>zapojeno tenkým vodičem</td></tr><tr><td>jmen.</td><td>0,5 mm²</td></tr><tr><td rowspan="2">AEH</td><td>Délka odizolování</td><td>jmen. 12 mm</td></tr><tr><td>Délka odizolování</td><td>jmen. 10 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Průřez připojení vodiče</td><td>Typ</td><td>zapojeno tenkým vodičem</td></tr><tr><td>jmen.</td><td>0,75 mm²</td></tr><tr><td rowspan="2">AEH</td><td>Délka odizolování</td><td>jmen. 12 mm</td></tr><tr><td>Délka odizolování</td><td>jmen. 10 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Průřez připojení vodiče</td><td>Typ</td><td>zapojeno tenkým vodičem</td></tr><tr><td>jmen.</td><td>1 mm²</td></tr><tr><td rowspan="2">AEH</td><td>Délka odizolování</td><td>jmen. 12 mm</td></tr><tr><td>Délka odizolování</td><td>jmen. 10 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Průřez připojení vodiče</td><td>Typ</td><td>zapojeno tenkým vodičem</td></tr><tr><td>jmen.</td><td>1,5 mm²</td></tr><tr><td rowspan="2">AEH</td><td>Délka odizolování</td><td>jmen. 10 mm</td></tr><tr><td>Délka odizolování</td><td>jmen. 12 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Průřez připojení vodiče</td><td>Typ</td><td>zapojeno tenkým vodičem</td></tr><tr><td>jmen.</td><td>2,5 mm²</td></tr><tr><td>AEH</td><td>Délka odizolování</td><td>jmen. 10 mm</td></tr></table>	Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem	jmen.	0,5 mm ²	AEH	Délka odizolování	jmen. 12 mm	Délka odizolování	jmen. 10 mm	Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem	jmen.	0,75 mm ²	AEH	Délka odizolování	jmen. 12 mm	Délka odizolování	jmen. 10 mm	Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem	jmen.	1 mm ²	AEH	Délka odizolování	jmen. 12 mm	Délka odizolování	jmen. 10 mm	Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem	jmen.	1,5 mm ²	AEH	Délka odizolování	jmen. 10 mm	Délka odizolování	jmen. 12 mm	Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem	jmen.	2,5 mm ²	AEH	Délka odizolování	jmen. 10 mm
Průřez připojení vodiče	Typ		zapojeno tenkým vodičem																																														
	jmen.	0,5 mm ²																																															
AEH	Délka odizolování	jmen. 12 mm																																															
	Délka odizolování	jmen. 10 mm																																															
Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem																																															
	jmen.	0,75 mm ²																																															
AEH	Délka odizolování	jmen. 12 mm																																															
	Délka odizolování	jmen. 10 mm																																															
Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem																																															
	jmen.	1 mm ²																																															
AEH	Délka odizolování	jmen. 12 mm																																															
	Délka odizolování	jmen. 10 mm																																															
Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem																																															
	jmen.	1,5 mm ²																																															
AEH	Délka odizolování	jmen. 10 mm																																															
	Délka odizolování	jmen. 12 mm																																															
Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem																																															
	jmen.	2,5 mm ²																																															
AEH	Délka odizolování	jmen. 10 mm																																															
Referenční text	The outside diameter of the plastic collar should not be larger than the pitch (P).																																																
Max. upínací rozsah	3.31 mm ²																																																

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy	IEC 60664-1, IEC 61984	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)	20,8 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)	17,4 A	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)	17,9 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)	14,9 A	Propojovací konektor s jmenovitým proudem, min. počet pólů (Ta=20°C)	28,1 A
Propojovací konektor s jmenovitým proudem, max. počet pólů (Ta=20°C)	23,3 A	Propojovací konektor s jmenovitým proudem, min. počet pólů (Ta=40°C)	24,2 A
Propojovací konektor s jmenovitým proudem, max. počet pólů (Ta=40°C)	19,9 A	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	400 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	320 V	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	4 kV	Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	4 kV	Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu	3 x 1 s se 120 A

OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08 BLDF 5.08/08/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Jmenovité údaje podle CSA

Institut (CSA)



Č. osvědčení (CSA)

200039-1121690

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)	300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)	18,5 A
Průřez vodiče AWG, min.	AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení	Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)	300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)	10 A
Průřez vodiče AWG, max.	AWG 26

Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (cURus)



Č. osvědčení (cURus)

E60693

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)	300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)	18,5 A
Průřez vodiče, AWG, min.	AWG 12
Odkaz na hodnoty pro schválení	Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)	300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)	10 A
Průřez vodiče, AWG, max.	AWG 26

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002637	ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02	eClass 8.1	27-44-04-02
eClass 9.1	27-44-03-09	eClass 9.0	27-44-03-09

Poznámky

Poznámky

IPC shoda

Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

**OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08
BLDF 5.08/08/180LH SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog

[FL DRIVES EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[FL DRIVES DE](#)
[FL BUILDING SAFETY EN](#)
[FL APPL LED LIGHTING EN](#)
[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL HEATING ELECTR EN](#)
[FL APPL INVERTER EN](#)
[FL BASE STATION EN](#)
[FL ELEVATOR EN](#)
[FL POWER SUPPLY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Bílý papír, připojení vodiče

[Download Whitepaper](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě

[Declaration of the Manufacturer](#)

Technické údaje

[WSCAD](#)

Technické údaje


[STEP](#)

OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08 BLDF 5.08/08/180LH SN OR BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy


Dimensional drawing




Graph




Graph



Graph




Výhoda produktu



Solid PUSH IN contact
Safe and durable

Výhoda produktu




Cost-effective wiring
Quick and intuitive operation

OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08 BLDF 5.08/08/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com






Nákresy

Výhoda produktu









Wide clamping range
Tool-free wire connection

SHOWN: BLDF 5.08/04/180 G




MIN. FRONT PLATE CUT-OUT

M 1/1








FRONT PLATE CUT-OUT

M 1/1









SHOWN: BLDF 5.08/04/180 LR



FRONT PLATE CUT-OUT


M 1/1



FRONT PLATE CUT-OUT

P=5.08 RASTER PITCH

M 1/1



For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance with VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

ALLGEMEINGÜELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED

GENERAL TOLERANCE: DIN ISO 2768-m		90613/5 20.12.16 HELIS_MA 01		Cat.no.: .	
		Modification		Weidmüller	
		Date	Name	2 47786 05	
Scale: 2/1		Drawn	01.03.2010 FRIELING_L	Drawing no. Issue no.	
Supersedes: .		Responsible	STUCKMANN_P	Sheet 01 of 01 sheets	
		Checked	21.12.2016 HELIS_MA	BLDF 5.08/.../180...	
		Approved	NOLTE_S	BUCHSENLEISTE SOCKET BLOCK	
		Product file: BLF5.08		7379	