

**OMNIMATE Power - Powerbus series
BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

OMNIMATE Power BV / SV 7,62HP Hybrid – pro
napájení, signály a EMC

Tři funkce v jednom

Hybridní výkonový konektor OMNIMATE Power poskytuje
vývojářům a uživatelům dokonalé řešení tři-v-jednom.
Tento hybridní motorový konektor současně spojuje
podporu elektrického napájení, signálů a připojitelného
stínění proti elektromagnetickému rušení. Díky tomu
lze ušetřit místo na řídicí kartě PCB, na vnější straně
skříně a v elektrickém rozvaděči. Samoupínací jednoruční
blokovací mechanismus vyžaduje pouze jeden krok při
zapojování, což zrychluje postupy při instalaci a údržbě.
Snadno se používá a automaticky blokuje – dokonce
i ve složitých polohách při instalaci. Jedinečný tvar
stínění a úzký vstup vodiče 30° umožňuje šetřit místem
a dosáhnout úspory až 10 cm mezi řadami.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT
Objednací číslo	1118470000
Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Černá
GTIN (EAN)	4032248899456
Mnž.	25 ks
Údaje výrobku	
Balení	Box

OMNIMATE Power - Powerbus series BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 28,08 g

Balení

Balení	Box	Délka VPE	90 mm
Šířka VPE	110 mm	Výška VPE	180 mm

Údaje o materiálu

Barevný	Černá	Barevný graf (podobné)	RAL 9011
Skladovací teplota, min.	-25 °C	Skladovací teplota, max.	55 °C
Max. relativní vlhkost během skladování	80 %	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	100 °C	Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C		

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-26-92-01
eClass 7.1	27-44-92-02	eClass 8.1	27-44-92-02
eClass 9.1	27-44-04-92	eClass 9.0	27-44-04-92

Poznámky

Poznámky
IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL DRIVES EN MB DEVICE MANUF. EN FL DRIVES DE CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL INVERTER EN FL_BASE_STATION_EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Bílý papír UL 600 V	Download Whitepaper
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Declaration of the Manufacturer
Řízení pohybu, bílý papír	Download Whitepaper

OMNIMATE Power - Powerbus series BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Dimensional drawing

