


TERMSERIES TOS 24VDC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Kompletní moduly - polovodičová relé TERMSERIES, verze s výstupem 3 až 48 V DC 0,1 A, se skládají z následujících:

polovodičové relé a základna s AC/DC/UC vstupem;

k dispozici v různých verzích:

- Se šroubovým připojením
- Šířka 6,4 mm
- Volitelně s více-napěťovým vstupem: 24 až 230 V UC
- S různými ochrannými obvody ve vstupu (ochranná dioda, RC prvek)
- Osvětlená vysouvací páčka

Všeobecné objednací údaje

Typ	TOS 24VDC 48VDC0,1A
Objednací číslo	1126940000
Verze	TERMSERIES, polovodičová relé, 1 Spínací kontakt (Bipolární tranzistor), Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC $\pm 20\%$, Rated switching voltage: 0-48 V DC, Trvalý proud: 100 mA, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	4032248908660
Mnž.	10 ks

TERMSERIES TOS 24VDC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	6,4 mm	Šířka (v palcích)	0,252 inch
Výška	89,6 mm	Výška (v palcích)	3,528 inch
Hloubka	87,8 mm	Hloubka (v palcích)	3,457 inch
Čistá hmotnost	31,4 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Vlhkost	5-95% rel. vlhkost, T _U = 40 °C, bez kondenzace	Provozní teplota	-20 °C...60 °C
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C		

Pravděpodobnost selhání

MTTF	3 765 Roky
------	------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Jmenovité údaje UL

Okolní teplota (provozní), max.	60 °C	Průřez připojení AWG, min.	AWG 26
Průřez připojení AWG, max.	AWG 14	Typ vodiče	pevný měděný vodič, flexibilní měděný vodič
Utahovací moment, max.	0,4 Nm	Úroveň závažnosti znečištění	2

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	24 V DC ±20 %	Jmenovitý řídicí proud	10 mA DC ±20 %
Jmenovité výkonové údaje	280 mW	Řadicí / vypínací napětí	14,5 V / 11,5 V DC
Špičkový/vypínací proud	4,8 mA / 3,2 mA DC	Ukazatel stavu	Zelená LED
Ochranný obvod	Nulová dioda, Ochrana před záměnou polarit	Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí	Ne
Napětí cívky náhradního relé	24 V DC		

Strana zátěže

Rated switching voltage	0-48 V DC	Trvalý proud	100 mA
Rated switching current	100 mA	Odložení zapnutí	< 50 μs
Odložení vypnutí	< 600 μs	Pokles napětí při max. zátěži	≤ 1 V
Svodový proud	< 10 μA	Min. spínací proud	500 μA
Odolnost proti zkratu	Ne	Ochranný obvod, strana zátěže	Nulová dioda
max. spínací výkon (AC ovládací napětí)	3 Hz	max. spínací výkon (DC ovládací napětí)	300 Hz

Kontaktní údaje

Typ kontaktu	1 Spínací kontakt (Bipolární tranzistor)
--------------	---

Obecné údaje

Lišta	TS 35	Barevný	Černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Datum vytvoření 18. července 2019 15:54:47 CEST

TERMSERIES TOS 24VDC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	300 V	Závažnost znečištění	2
Kategorie rázového napětí	III	Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže	≥ 5,5 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže	2,5 kV _{eff}	Dielektrická pevnost k montážní liště	4 kV _{eff} / 1 min.
Impulse withstand voltage	6 kV (1,2/50 μs)	Stupeň krytí	IP20

Další detaily o certifikacích / normách

Standardy	DIN EN 50178	Č. osvědčení (cULus)	E141197
-----------	--------------	----------------------	---------

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Délka odizolování, jmenovité připojení	8 mm
Utahovací moment, max.	0,4 Nm	Rozsah sevření, jmenovité připojení	1,5 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,14 mm ²	Upínací rozsah, max.	2,5 mm ²
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Průřez propojení AWG, max.	AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.	0,14 mm ²	Průřez vodiče, pevný, max.	2,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,14 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2,5 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 26	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 14
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0,25 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.	0,25 mm ²	Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.	2,5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přísrvorkované vodiče, min.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přísrvorkované vodiče, max.	1 mm ²
Dvojdutinka, max.	0,5 mm ²	Dvojdutinka, max.	1 mm ²
Velikost nože	velikost PH0	Měřidlo podle IEC 60947-1	A1, B1

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001504	ETIM 5.0	EC001504
ETIM 6.0	EC001504	eClass 6.2	27-27-09-90
eClass 7.1	27-27-09-90	eClass 8.1	27-27-09-90
eClass 9.1	27-37-16-04	eClass 9.0	27-37-16-04

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DE_PA_5600_160229_002.pdf
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Operating Instructions

Datum vytvoření 18. července 2019 15:54:47 CEST


Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

TERMSERIES
TOS 24VDC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Nákresy

Schéma připojení



*Contact is assembled in socket but not used with solid-state relays

Dimensional drawing




TERMSERIES TOS 24VDC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Miscellaneous



Kódy typů