# RIDERSERIES RCI
# SRC-I QV S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



V průmyslovém prostředí je třeba servisní práci provést rychle, jednoduše a spolehlivě. Při výměně komponentů se špatně vyhledávají chyby, které jsou často způsobeny ohnutými reléovými kontakty.
Praktická práce s komponenty hraje čím dál tím důležitější roli a proto mají DRI relé obzvláště stabilní zásuvné kontakty pro rychlou a bezpečnou montáž.
Testovací tlačítko s aretací v koncové pozici lze ovládat bez použití nástrojů. Jasně viditelný stavový displej s LED podsvícením také umožňuje jasné stanovení stavu.
DRI relé jsou optimální spojovací prvky pro instalaci ve stísněných podmínkách během instalace skříně i při následné údržbě ve strojírenském průmyslu.

### Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Typ | SRC-I QV S |
| Objednací číslo | 1132070000 |
| Verze | RIDERSERIES RCI, Spojovací konektor |
| GTIN (EAN) | 4032248912087 |
| Mnž. | 10 ks |

# RIDERSERIES RCI
# SRC-I QV S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 6,6 g |

### Teploty

| | | | |
|---|---|---|---|
| Provozní teplota, max. | 85 °C | Provozní teplota, min. | -40 °C |
| Skladovací teplota, max. | 85 °C | Skladovací teplota, min. | -40 °C |
| Provozní teplota | -40 °C...85 °C | Skladovací teplota | -40 °C...85 °C |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Údaje o propojení

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rated current | 12 A | Izolace | Ano |
| Dotyková ochrana | Ano | Barevný | Bílá |
| Počet propojených svorkovnic | 8 | Rozteč v mm (P) | 15,2 mm |
| Verze | lze zkrátit na určitou délku | | |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verze | lze zkrátit na určitou délku | Barevný | Bílá |

### Data připojení

| | |
|---|---|
| Rozteč v mm (P) | 15,2 mm |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 4.0 | EC000489 | ETIM 5.0 | EC002586 |
| ETIM 6.0 | EC002586 | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 7.1 | 27-37-92-08 | eClass 8.1 | 27-37-92-08 |
| eClass 9,1 | 27-37-16-92 | | |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| Schválení | |
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení


| | |
|---|---|
| Brožura/Katalog | CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD |
| Technické údaje | STEP |

**RIDERSERIES RCI**
**SRC-I QV S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


## Nákresy

### Příklad použití




Připojte propojky ke kabelovým připojením

### Příklad použití




Propojovací můstky na stejná připojení na sousední základny