RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Určujete si přísné požadavky na své kombinace relé v průmyslových podmínkách. Naše reléové moduly z řady D byly
speciálně navrženy pro náročné průmyslové aplikace.
Let's connect.
V mnohých průmyslových aplikacích se používá napětí mezi 110 a 220 V
k řízení akčních členů. Při zatěžovacím proudu přes 100 mA
toto vysoké napětí vytváří jiskření, které způsobuje velké opotřebení
reléových kontaktů.
Reléové moduly řady D jsme navrhli speciálně pro všestranné použití
v široké řadě průmyslových aplikací. Jsou mnohem spolehlivější
než běžná řešení, což minimalizuje náklady na opravy a výměny.
Díky sériovému připojení, vestavěným elektromagnetickým ventilům a kontaktům s nízkým opotřebením,
jiskření je u produktů řady D účinně
utlumeno - výsledkem je znatelně delší životnost.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM-I QV S
Objednací číslo	1132080000
Verze	RIDERSERIES RCM, Spojovací konektor
GTIN (EAN)	4032248912193
Mnž.	10 ks

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	6,7 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-45 °C
Skladovací teplota, max.	85 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-45 °C...70 °C	Skladovací teplota	-40 °C...85 °C

Údaje o propojení

Rated current	12 A	Izolace	Ano
Dotyková ochrana	Ano	Barevný	Bílá
Počet propojených svorkovnic	6	Rozteč v mm (P)	27 mm
Verze	lze zkrátit na určitou délku		

Obecné údaje

Verze	lze zkrátit na určitou délku	Barevný	Bílá

Data připojení

Rozteč v mm (P)	27 mm

Klasifikace

ETIM 4.0	EC000489	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9,1	27-37-16-92		

Osvědčení

Schválení	EAC
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení


Brožura/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

RIDERSERIES RCM
SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Nákresy

Příklad použití



Připojte propojky ke kabelovým připojením

Příklad použití



Propojovací můstky na stejná připojení na sousední základny