

**W řada  
WEW 35/1 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | WEW 35/1 SW                |
| Objednací číslo | <a href="#">1162600000</a> |
| Verze           | W řada, Koncová podpěra    |
| GTIN (EAN)      | 4032248972630              |
| Mnž.            | 50 ks                      |

## W řada WEW 35/1 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 12 mm   | Šířka (v palcích)   | 0,472 inch |
| Výška          | 56 mm   | Výška (v palcích)   | 2,205 inch |
| Hloubka        | 63 mm   | Hloubka (v palcích) | 2,48 inch  |
| Čistá hmotnost | 37,82 g |                     |            |

### Teploty

|                               |        |                               |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

### Specifikace systému

|       |            |       |       |
|-------|------------|-------|-------|
| Verze | Pro svorky | Lišta | TS 35 |
|-------|------------|-------|-------|

### Údaje materiálu

|                              |       |         |       |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Černá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2   |         |       |

### Další technická data

|                    |                    |             |               |
|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
| Návod k instalaci  | Přímá montáž       | Typ montáže | Přišroubováno |
| Vzájemné blokování | k upevnění šroubem |             |               |

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|                        |        |                        |        |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| Utahovací moment, max. | 2,4 Nm | Utahovací moment, min. | 1,2 Nm |
|------------------------|--------|------------------------|--------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000447    | ETIM 4.0   | EC000447    |
| ETIM 5.0   | EC000447    | ETIM 6.0   | EC001041    |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-35 | eClass 9.1 | 27-14-11-35 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-35 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN</a><br><a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a> |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                       |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                                                           |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                |