

**P řada  
PAP PRV/PPV8 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****DCS Marshalling**

Naše inovativní PRV svorkovnice pro DCS seřazení jsou vybaveny připojením PUSH IN a naše multifunkční svorky pro DCS seřazení se šroubovým připojením (WMF) nejen šetří místem na panelu, ale také zaručují efektivnější přenos signálu v systémech řízení procesu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Typ             | PAP PRV/PPV8 SW              |
| Objednací číslo | <a href="#">1173720000</a>   |
| Verze           | P řada, Bočnice, Černá, 3 mm |
| GTIN (EAN)      | 4032248966158                |
| Mnž.            | 10 ks                        |

## P řada PAP PRV/PPV8 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 3 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,118 inch |
| Výška          | 120 mm  | Výška (v palcích)   | 4,724 inch |
| Hloubka        | 58,5 mm | Hloubka (v palcích) | 2,303 inch |
| Čistá hmotnost | 10,2 g  |                     |            |

### Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max.      | 40 °C         | Skladovací teplota, min.      | 10 °C  |
| Skladovací teplota            | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 125 °C        |                               |        |

### Specifikace systému

|       |         |
|-------|---------|
| Verze | Bočnice |
|-------|---------|

### Údaje materiálu

|                              |              |         |       |
|------------------------------|--------------|---------|-------|
| Materiál                     | Polykarbonát | Barevný | Černá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0          |         |       |

### Další technická data

|                   |              |           |     |
|-------------------|--------------|-----------|-----|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Příchytka | Ano |
| Typ montáže       | Přímá montáž |           |     |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |