

**Příslušenství
VGM40-SS68 20-32 BG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



S blueglobe® společnost Weidmüller do svého portfolia začlenila kabelovou průchodku od společnosti Pflitsch, která je přesvědčivá svou spolehlivostí i funkcí.

Široký rozsah těsnění od 1,5 do 77 mm díky odstranitelným vstupům s pouhými 11 průchodkami, velice efektivní těsnění, skvělé odlehčení tahu a kroužek vedený drážkou proti směru – to jsou vlastnosti kabelové průchodky blueglobe®, kterou společnost Weidmüller nabízí v mosazi a v nerezové oceli.

Srdcem kabelové průchodky blueglobe® je sférická těsnicí vložka, která jemně tlačí na kabel na velké ploše. To trvale zamezuje ostrému zářezu, který je u lamelových systémů běžný.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VGM40-SS68 20-32 BG
Objednací číslo	1193590000
Verze	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248976614
Mnž.	10 ks

Příslušenství VGM40-SS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	43 mm	Délka (v palcích)	1,693 inch
Čistá hmotnost	168 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 130 °C
---------------	-------------------

Design

Skupina produktů	Příslušenství	Typ produktu	Kabelové těsnění
Průměr kabelu, max.	32 mm	Velikost AF	45 mm

General data

Stupeň krytí	IP68
--------------	------

Material

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
----------	--------------------------------

Všeobecné údaje

Délka závitu	8 mm	Kabelové vývodky	M 40
Materiál	Nerezavějící ocel 1.4305 (303)	Průměr kabelu, max.	32 mm
Průměr kabelu, min.	20 mm	Stupeň krytí	IP68
Typ těsnění	Přizový kroužek	Těsnicí O-kroužek	Silikon
Těsnicí materiál	T80s	Utahovací moment, max.	20 Nm
Velikost AF	45 mm	Vnější závit	M 40

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP

Datum vytvoření 18. července 2019 16:47:08 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.