


**Nalisovaný kontakt  
HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG                                                                                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">1201200000</a>                                                                                               |
| Verze           | Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 1, soustružené, Slitina mědi |
| GTIN (EAN)      | 4008190044480                                                                                                            |
| Mnž.            | 100 ks                                                                                                                   |

## Nalisovaný kontakt HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| Čistá hmotnost | 1,45 g | Průměr | 4,5 mm |
|----------------|--------|--------|--------|

### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Všeobecné údaje

|                           |                          |                                        |                      |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Cykly zapojování          | ≥ 500                    | Délka odizolování, jmenovité připojení | 7,5 mm               |
| Materiál                  | Slitina mědi             | Objemový odpor                         | ≤ 2mΩ                |
| Provedení povrchu         | stříbrné                 | Průměr kontaktu, kolík Ø               | 2,5 mm               |
| Průřez připojeného vodiče | 0.75 - 1 mm <sup>2</sup> | Tloušťka povrchu, max.                 | 3 μm                 |
| Tloušťka povrchu, min.    | 2 μm                     | Typ                                    | Zásuvka              |
| Typ připojení             | Nalisované připojení     | Verze – vložka                         | HE, HEE, HQ, MixMate |
| Výrobní procesy           | soustružené              | Řada                                   | HE                   |

### Connection data

|                     |                      |                     |                   |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Průřez vodiče, min. | 0,75 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, max. | 1 mm <sup>2</sup> |
| Délka odizolování   | 7,5 mm               |                     |                   |

### Design

|                  |                    |               |                      |
|------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| Skupina produktů | Nalisovaný kontakt | Typ produktu  | Nalisovaný kontakt   |
| Typ              | Zásuvka            | Typ připojení | Nalisované připojení |

### General data

|                  |       |
|------------------|-------|
| Cykly zapojování | ≥ 500 |
|------------------|-------|

### Material

|          |              |
|----------|--------------|
| Materiál | Slitina mědi |
|----------|--------------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000796    | ETIM 4.0   | EC000796    |
| ETIM 5.0   | EC000796    | ETIM 6.0   | EC000796    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-02 | eClass 7.1 | 27-44-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-04 | eClass 9.1 | 27-44-02-04 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-04 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Nalisovaný kontakt HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |

**Nalisovaný kontakt  
HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**