


OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 BCZ 3.81/18/180FZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Konektor samice se systémem připojení vodičů upínacím třmenem.

K dispozici jsou tři směry vývodu vodiče a poskytují flexibilní možnosti designu úrovně připojení:

- 180° vodič souběžný se směrem připojení
- 90° vodič je kolmý a nad směrem připojení
- 270° vodič je kolmý a pod směrem připojení

Výběr ze tří různých tvarů krytu splňujících různé požadavky:

- Standardní kryt bez příruby
- Příruba se šroubem (F)
- Příruba s patentovanou uvolňovací západkou (LR) společnosti Weidmüller pro funkci uzamknutí a uvolnění bez námahy a nástrojů.

Zásuvné konektory společnosti Weidmüller s roztečí 3,81 mm (0,15 palců) jsou kompatibilní s uspořádáním běžných konektorů a nabízejí prostor pro značení a kódování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BCZ 3.81/18/180FZE SN OR BX
Objednací číslo	1236720000
Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, 3.81 mm, Počet pólů: 18, 180°, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max.: 1.5 mm², Box
GTIN (EAN)	4050118022094
Mnž.	50 ks
Údaje výrobku	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16
Balení	Box

OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 BCZ 3.81/18/180FZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	79 mm	Šířka (v palcích)	3,11 inch
Výška	12,5 mm	Výška (v palcích)	0,492 inch
Hloubka	39,8 mm	Hloubka (v palcích)	1,567 inch
Čistá hmotnost	20,6 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Balení

Balení	Box	Délka VPE	0
Šířka VPE	0	Výška VPE	0

Systémové parametry

Skupina produktů	OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81	Typ připojení	Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče	Připojení s upínacím třmenem	Rozteč v mm (P)	3,81 mm
Rozteč v palcích (P)	0,15 inch	Směr výstupu vodiče	180°
Počet pólů	18	L1 v mm	64,77 mm
L1 v palcích	2,55 inch	Počet řad	1
Množství řady kolíků	1	Jmenovitý průřez	1 mm ²
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106	Bezpečné před dotykem prstů	Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470	IP 20
Objemový odpor	6,00 mΩ	Může být kódováno	Ano
Délka odizolování	7 mm	Utahovací moment šroubové příruby, min.	0,2 Nm
Utahovací moment šroubové příruby, max.	0,3 Nm	Utahovací moment, min.	0,2 Nm
Utahovací moment, max.	0,25 Nm	Svěrný šroub	M 2
Hrot šroubováku	0,4 x 2,5	Standard hrotu šroubováku	DIN 5264
Cykly zapojování	25	Zásuvná síla / pól, max.	7 N
Tažná síla / pól, max.	5 N		

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PA 66 GF 30	Barevný	Oranžová
Barevný graf (podobné)	RAL 2000	Skupina izolačního materiálu	II
CTI	≥ 550	Izolační síla	≥ 10 ⁸ Ω
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	GWFI	960 °C
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Povrch kontaktu	pocínované
Struktura vrstev kontaktu konektoru	0.5-1.5 μm Cu / 2-5 μm Sn	Skladovací teplota, min.	-25 °C
Skladovací teplota, max.	55 °C	Max. relativní vlhkost během skladování	80 %
Provozní teplota, min.	-50 °C	Provozní teplota, max.	120 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C	Teplotní rozsah, instalace, max.	120 °C

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min.	0,08 mm ²
Upínací rozsah, max.	1,5 mm ²
Průřez propojení AWG, min.	AWG 28
Průřez propojení AWG, max.	AWG 16
Pevné, min. H05(07) V-U	0,2 mm ²

Datum vytvoření 18. července 2019 17:01:49 CEST

OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 BCZ 3.81/18/180FZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Pevné, max. H05(07) V-U	1,5 mm ²																																
Pružné, min. H05(07) V-K	0,2 mm ²																																
Pružné, max. H05(07) V-K	1,5 mm ²																																
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.	0,2 mm ²																																
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.	1,5 mm ²																																
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.	0,2 mm ²																																
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.	1,5 mm ²																																
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø	2,4 mm x 1,5 mm; 2,4 mm																																
Upínatelný vodič	<table><tr><td rowspan="2">Průřez připojení vodiče</td><td>Typ</td><td>zapojeno tenkým vodičem</td></tr><tr><td>jmen.</td><td>0,5 mm²</td></tr><tr><td>AEH</td><td>Délka odizolování</td><td>jmen. 6 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Průřez připojení vodiče</td><td>Typ</td><td>zapojeno tenkým vodičem</td></tr><tr><td>jmen.</td><td>0,75 mm²</td></tr><tr><td>AEH</td><td>Délka odizolování</td><td>jmen. 6 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Průřez připojení vodiče</td><td>Typ</td><td>zapojeno tenkým vodičem</td></tr><tr><td>jmen.</td><td>1 mm²</td></tr><tr><td>AEH</td><td>Délka odizolování</td><td>jmen. 6 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Průřez připojení vodiče</td><td>Typ</td><td>zapojeno tenkým vodičem</td></tr><tr><td>jmen.</td><td>1,5 mm²</td></tr><tr><td>AEH</td><td>Délka odizolování</td><td>jmen. 7 mm</td></tr></table>	Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem	jmen.	0,5 mm ²	AEH	Délka odizolování	jmen. 6 mm	Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem	jmen.	0,75 mm ²	AEH	Délka odizolování	jmen. 6 mm	Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem	jmen.	1 mm ²	AEH	Délka odizolování	jmen. 6 mm	Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem	jmen.	1,5 mm ²	AEH	Délka odizolování	jmen. 7 mm
Průřez připojení vodiče	Typ		zapojeno tenkým vodičem																														
	jmen.	0,5 mm ²																															
AEH	Délka odizolování	jmen. 6 mm																															
Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem																															
	jmen.	0,75 mm ²																															
AEH	Délka odizolování	jmen. 6 mm																															
Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem																															
	jmen.	1 mm ²																															
AEH	Délka odizolování	jmen. 6 mm																															
Průřez připojení vodiče	Typ	zapojeno tenkým vodičem																															
	jmen.	1,5 mm ²																															
AEH	Délka odizolování	jmen. 7 mm																															
Referenční text	The outside diameter of the plastic collar should not be larger than the pitch (P).																																
Max. upínací rozsah	1,5 mm ²																																

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy	IEC 60664-1, IEC 61984	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)	17,5 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)	17,5 A	Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)	17 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)	15,2 A	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	160 V	Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	160 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2	2,5 kV	Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2	2,5 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3	2,5 kV	Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu	3 x 1 s se 76 A

Jmenovité údaje podle CSA

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)	300 V	Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)	50 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)	8 A	Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)	8 A
Průřez vodiče AWG, min.	AWG 28	Průřez vodiče AWG, max.	AWG 16

OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 BCZ 3.81/18/180FZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (cURus)



Č. osvědčení (cURus)

E60693

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)

300 V

Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)

300 V

Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)

10 A

Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)

10 A

Průřez vodiče, AWG, min.

AWG 28

Průřez vodiče, AWG, max.

AWG 16

Odkaz na hodnoty pro schválení

Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

Klasifikace

ETIM 4.0

EC002637

ETIM 5.0

EC002637

ETIM 6.0

EC002638

eClass 6.2

27-26-07-04

eClass 7.1

27-44-04-02

eClass 8.1

27-44-04-02

eClass 9.1

27-44-03-09

eClass 9.0

27-44-03-09

Poznámky

Poznámky

- Další barvy na vyžádání
- Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
- Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
- Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
- P na nákresu = rozteč
- Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.

IPC shoda

Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 BCZ 3.81/18/180FZE SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL DRIVES EN](#)

[MB DEVICE MANUF. EN](#)

[FL DRIVES DE](#)

[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)

[FL BUILDING SAFETY EN](#)

[FL APPL LED LIGHTING EN](#)

[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)

[FL MACHINE SAFETY EN](#)

[FL HEATING ELECTR EN](#)

[FL APPL INVERTER EN](#)

[FL BASE STATION EN](#)

[FL ELEVATOR EN](#)

[FL POWER SUPPLY EN](#)

[FL 72H SAMPLE SER EN](#)

[PO OMNIMATE EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě

[CB Certificate](#)

[CB Testreport](#)

[Declaration of the Manufacturer](#)

Technické údaje


[EPLAN, WSCAD](#)

OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 BCZ 3.81/18/180FZE SN OR BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy


Dimensional drawing




Graph



Graph



Graph





The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmüller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding

10



4-9 POLE



10-20 POLE

KUNDENZEICHNUNG
CUSTOMER DRAWING

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

GENERAL TOLERANCE: DIN ISO 2768-m		98178/5 16.10.17 MA_J		01	Weidmüller 		C 40383 10	
Max. nos.		Modification					Drawing no. Issue no.	
		Date	Name		BCZ 3.81/.../180FZE SN ... BUCHSENLEISTE SOCKET BLOCK			
		Drawn	21.02.2006	GU_D				
Scale: 2/1		Responsible	MA_J					
Supersedes: .		Checked	16.10.2017	ZHOU_N				
		Approved	XU_S		7070			