



## OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 SCZ 3.81/06/180FIZE SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Převrácený konektor samec SCZ s připojením upínacím třmenem je navržen pro rovné vývod vodiče. Lze jej použít dvěma způsoby:

- v kombinaci s BCZ jako připojení vodič-vodič
- na DPS jako protikus dotykově bezpečného konektoru samice BCL-SMT.

SCZ je k dispozici ve čtyřech různých variantách:

- Bez příruby („G“, zavřený)
- Se standardní přírubou („F“, s maticí) pro připojení vodič-vodič
- S převrácenou přírubou („FI“, se šroubem) pro šroubové připojení k BCL-SMT LFI
- S patentovanou uvolňovací západkou (LR) společnosti Weidmüller pro funkci uzamknutí a uvolnění od BCL-SMT LFI: bez námahy a nástrojů.

Zásuvné konektory společnosti Weidmüller s roztečí 3,81 mm (0,15 palců) jsou kompatibilní s uspořádáním standardních konektorů a nabízejí prostor pro značení a kódování.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | SCZ 3.81/06/180FIZE SN OR BX                                                                                                           |
| Objednací číslo | <a href="#">1237570000</a>                                                                                                             |
| Verze           | Zásuvný konektor PCB plug in, zástrčka, 3.81 mm, Počet pólů: 6, 180°. Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max.: 1.5 mm², Box |
| GTIN (EAN)      | 4050118023466                                                                                                                          |
| Mnž.            | 50 ks                                                                                                                                  |
| Údaje výrobku   | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16                                                              |
| Balení          | Box                                                                                                                                    |

## OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 SCZ 3.81/06/180FIZE SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Výška          | 12,5 mm | Výška (v palcích)   | 0,492 inch |
| Hloubka        | 42,1 mm | Hloubka (v palcích) | 1,657 inch |
| Čistá hmotnost | 6,87 g  |                     |            |

### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Balení

|           |       |           |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| Balení    | Box   | Délka VPE | 50 mm |
| Šířka VPE | 50 mm | Výška VPE | 50 mm |

### Systémové parametry

| Skupina produktů                                       | OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 | Typ připojení                                        | Připojení v provozu |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Metoda připojení vodiče                                | Připojení s upínacím třmenem      | Rozteč v mm (P)                                      | 3,81 mm             |
| Rozteč v palcích (P)                                   | 0,15 inch                         | Směr výstupu vodiče                                  | 180°                |
| Počet pólů                                             | 6                                 | L1 v mm                                              | 19,05 mm            |
| L1 v palcích                                           | 0,75 inch                         | Počet řad                                            | 1                   |
| Množství řady kolíků                                   | 1                                 | Jmenovitý průřez                                     | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů       | Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP 20               |
| Objemový odpor                                         | 6,00 mΩ                           | Může být kódováno                                    | Ano                 |
| Délka odizolování                                      | 7 mm                              | Utahovací moment, min.                               | 0,2 Nm              |
| Utahovací moment, max.                                 | 0,25 Nm                           | Svěrný šroub                                         | M 2                 |
| Hrot šroubováku                                        | 0,4 x 2,5                         | Standard hrotu šroubováku                            | DIN 5264            |
| Cykly zapojování                                       | 25                                | Zásuvná síla / pól, max.                             | 8 N                 |
| Tažná síla / pól, max.                                 | 5 N                               |                                                      |                     |

### Údaje o materiálu

|                                     |              |                                         |                     |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Izolační materiál                   | PA 66 GF 30  | Barevný                                 | Oranžová            |
| Barevný graf (podobné)              | RAL 2000     | Skupina izolačního materiálu            | II                  |
| CTI                                 | ≥ 550        | Izolační síla                           | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| Klasifikace hořlavosti UL 94        | V-0          | GWFI                                    | 960 °C              |
| Materiál kontaktu                   | Slitina mědi | Povrch kontaktu                         | pocínované          |
| Struktura vrstev kontaktu konektoru | 4-8 μm Sn    | Skladovací teplota, min.                | -25 °C              |
| Skladovací teplota, max.            | 55 °C        | Max. relativní vlhkost během skladování | 80 %                |
| Provozní teplota, min.              | -50 °C       | Provozní teplota, max.                  | 120 °C              |
| Teplotní rozsah, instalace, min.    | -25 °C       | Teplotní rozsah, instalace, max.        | 120 °C              |

### Vodiče vhodné k připojení

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Upínací rozsah, min.       | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Upínací rozsah, max.       | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 28               |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 16               |
| Pevné, min. H05(07) V-U    | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Pevné, max. H05(07) V-U    | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Pružné, min. H05(07) V-K   | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Pružné, max. H05(07) V-K   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |

Datum vytvoření 18. července 2019 17:04:00 CEST

## OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 SCZ 3.81/06/180FIZE SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

### Technické údaje

|                                                     |                                                                                     |                         |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. |                                                                                     | 0,2 mm <sup>2</sup>     |                         |
| dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.   |                                                                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>     |                         |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.          |                                                                                     | 0,2 mm <sup>2</sup>     |                         |
| s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.          |                                                                                     | 1,5 mm <sup>2</sup>     |                         |
| Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø         |                                                                                     | 2,4 mm x 1,5 mm; 2,4 mm |                         |
| Upínatelný vodič                                    | Průřez připojení vodiče                                                             | Typ                     | zapojeno tenkým vodičem |
|                                                     |                                                                                     | jmen.                   | 0,5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                     | AEH                                                                                 | Délka odizolování       | jmen. 6 mm              |
|                                                     | Průřez připojení vodiče                                                             | Typ                     | zapojeno tenkým vodičem |
|                                                     |                                                                                     | jmen.                   | 0,75 mm <sup>2</sup>    |
|                                                     | AEH                                                                                 | Délka odizolování       | jmen. 6 mm              |
|                                                     | Průřez připojení vodiče                                                             | Typ                     | zapojeno tenkým vodičem |
|                                                     |                                                                                     | jmen.                   | 1 mm <sup>2</sup>       |
|                                                     | AEH                                                                                 | Délka odizolování       | jmen. 6 mm              |
|                                                     | Průřez připojení vodiče                                                             | Typ                     | zapojeno tenkým vodičem |
|                                                     |                                                                                     | jmen.                   | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
|                                                     | AEH                                                                                 | Délka odizolování       | jmen. 7 mm              |
| Referenční text                                     | The outside diameter of the plastic collar should not be larger than the pitch (P). |                         |                         |
| Max. upínací rozsah                                 | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                 |                         |                         |

### Jmenovité údaje podle IEC

|                                                                       |                        |                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| testováno podle normy                                                 | IEC 60664-1, IEC 61984 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 17,5 A          |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)                           | 17,1 A                 | Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 17,5 A          |
| Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)                           | 15,2 A                 | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2           | 320 V           |
| Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2          | 160 V                  | Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3          | 160 V           |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2  | 2,5 kV                 | Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 2,5 kV          |
| Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 2,5 kV                 | Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu                              | 3 x 1 s se 76 A |

### Jmenovité údaje podle CSA

|                                              |        |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V  | Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) | 50 V   |
| Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)  | 11 A   | Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)  | 11 A   |
| Průřez vodiče AWG, min.                      | AWG 28 | Průřez vodiče AWG, max.                      | AWG 16 |

## OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 SCZ 3.81/06/180FIZE SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (cURus)



Č. osvědčení (cURus)

E60693

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)

300 V

Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)

300 V

Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)

10 A

Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)

10 A

Průřez vodiče, AWG, min.

AWG 28

Průřez vodiče, AWG, max.

AWG 16

Odkaz na hodnoty pro schválení

Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.

### Klasifikace

ETIM 4.0

EC002637

ETIM 5.0

EC002637

ETIM 6.0

EC002638

eClass 6.2

27-26-07-04

eClass 7.1

27-44-04-02

eClass 8.1

27-44-04-02

eClass 9.1

27-44-03-09

eClass 9.0

27-44-03-09

### Poznámky

Poznámky

- Další barvy na vyžádání
- Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
- Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
- P na nákresu = rozteč
- Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.

IPC shoda

Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 SCZ 3.81/06/180FIZE SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL DRIVES EN](#)

[MB DEVICE MANUF. EN](#)

[FL DRIVES DE](#)

[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)

[FL BUILDING SAFETY EN](#)

[FL APPL LED LIGHTING EN](#)

[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)

[FL MACHINE SAFETY EN](#)

[FL HEATING ELECTR EN](#)

[FL APPL INVERTER EN](#)

[FL BASE STATION EN](#)

[FL ELEVATOR EN](#)

[FL POWER SUPPLY EN](#)

[FL 72H SAMPLE SER EN](#)

[PO OMNIMATE EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of the Manufacturer](#)

Technické údaje

[STEP](#)


## OMNIMATE Signal - řada BC/SC 3,81 SCZ 3.81/06/180 FIZE SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Nákresy

### Dimensional drawing


### Graph



### Graph






### Graph






WEITERGABE SOWIE Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
Zuweihandlungen Verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustererhaltung vorbehalten.  
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.  
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.




SCZ 3.81/.../180G ...






SCZ 3.81/.../180FI ...



SCZ 3.81/.../180F ...



SCZ 3.81/.../180LR ...



### KUNDENZEICHNUNG CUSTOMER DRAWING

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data stated here relates only to the PCB components alone.  
The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.  
The current- carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.  
Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

|                |  |                          |            |                                                                                              |                |  |
|----------------|--|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|                |  | 55304/5<br>03.06.11 GE_G |            | 00                                                                                           | CAT.NO.: . . . |  |
| MODIFICATION   |  | <b>Weidmüller</b>        |            | 2 40408 05                                                                                   |                |  |
| DRAWN          |  | DATE                     | NAME       | DRAWING NO. SHEET . OF . SHEETS                                                              |                |  |
| RESPONSIBLE    |  | 09.10.2008               | SHI_S      |                                                                                              |                |  |
| SUPERSEDES:    |  | CHECKED                  | 03.06.2011 | ISSUE NO.                                                                                    |                |  |
| SUPERSEDED BY: |  | APPROVED                 | XU_S       | 7078                                                                                         |                |  |
| SCALE: 2/1     |  | Richter_G                |            | SCZ 3.81/.../180...<br>ZUGBUEGELANSCHLUSS STIFBLEISTE<br>CLAMPING YOKE CONNECTION PIN HEADER |                |  |
|                |  | PRODUCT FILE: SCZ 3.81   |            |                                                                                              |                |  |