

**W řada  
GWHUE M3 WTL6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Kabeláž proudového a napěťového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | GWHUE M3 WTL6              |
| Objednací číslo | <a href="#">1255010000</a> |
| Verze           | W řada, Pouzdro se závitem |
| GTIN (EAN)      | 4050118075892              |
| Mnž.            | 50 ks                      |

## W řada GWHUE M3 WTL6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 6 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,236 inch |
| Výška          | 6 mm    | Výška (v palcích)   | 0,236 inch |
| Hloubka        | 13,3 mm | Hloubka (v palcích) | 0,524 inch |
| Čistá hmotnost | 2,192 g | Průměr              | 3,2 mm     |

### Teploty

|                          |               |                          |       |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C         | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota       | 10 °C...40 °C |                          |       |

### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Údaje materiálu

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Měď – zinek |
|----------|-------------|

### Rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| Průměr | 3,2 mm |
|--------|--------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002848    | eClass 6.2 | 23-15-92-90 |
| eClass 7.1 | 23-15-92-90 | eClass 8.1 | 23-15-92-90 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |