

**SAK řada  
Q 4 DLI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Vedení signálu**

Na míru a obzvláště kompaktní: díky našim svorkovnicím AIO iniciátor/akční člen se u vedení signálu spoléháte na řešení speciálně navržené pro aplikaci. Také vám nabízíme další svorkovnice pro vedení signálu s technologií pružinového a šroubového připojení.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ             | Q 4 DLI                                                           |
| Objednací číslo | <a href="#">1312700000</a>                                        |
| Verze           | SAK řada, Spojovací konektor, pro příčnou propojku, Počet pólů: 4 |
| GTIN (EAN)      | 4008190162122                                                     |
| Mnž.            | 50 ks                                                             |

## SAK řada Q 4 DLI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 23,3 mm | Šířka (v palcích)   | 0,917 inch |
| Výška          | 4 mm    | Výška (v palcích)   | 0,157 inch |
| Hloubka        | 8 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,315 inch |
| Čistá hmotnost | 2,747 g |                     |            |

### Teploty

|                          |               |                          |       |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Skladovací teplota, max. | 40 °C         | Skladovací teplota, min. | 10 °C |
| Skladovací teplota       | 10 °C...40 °C |                          |       |

### Specifikace systému

|       |                      |                             |              |
|-------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Verze | pro příčnou propojku | Utahovací moment (propojka) | 0.4...0.8 Nm |
|-------|----------------------|-----------------------------|--------------|

### Údaje materiálu

|          |      |         |      |
|----------|------|---------|------|
| Materiál | CuSn | Barevný | Šedá |
|----------|------|---------|------|

### Další technická data

|                                       |              |              |               |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Návod k instalaci                     | Přímá montáž | Typ upevnění | Přišroubováno |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne           |              |               |

### Data hodnocení

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 24 A |
|-----------------|------|

### Rozměry

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rozteč v mm (P) | 6,1 mm |
|-----------------|--------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9,1 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                            |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |