

**VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka)
VG 11-MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Šroubové spoje odpovídající vysokým požadavkům
stupně krytí IP 68

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG 11-MS68
Objednací číslo	1569080000
Verze	VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190088231
Mnž.	50 ks

VG MS (standardní mosazná kabelová průchodka) VG 11-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	32 mm	Délka (v palcích)	1,26 inch
Čistá hmotnost	26,76 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	20 mm	AF velikost 2	20 mm
Délka závitu	6 mm	Kabelové vývodky	PG
Materiál	Mosaz poniklovaná	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Stupeň krytí s GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Těsnicí O-kroužek	NBR
Těsnění	NBR	Těsnění	CR
Upínací vložka	Polyamid	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	5,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	4,5 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	7,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	6,5 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	10 mm
Vnější průměr kabelu, min.	5 mm	Vnější závít	PG 11

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN.WSCAD
Technické údaje	STEP