# CableLine
# CLI C 2-4 GN/WS 5 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Značky na vodiče CLI C se používají u nepřipojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm². Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřipojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Typ | CLI C 2-4 GN/WS 5 CD |
| Objednací číslo | 1568261518 |
| Verze | CableLine, Označení vodičů a kabelů, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, Zelená |
| GTIN (EAN) | 4008190916237 |
| Mnž. | 250 ks |

# CableLine
# CLI C 2-4 GN/WS 5 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Šířka | 7 mm | Šířka (v palcích) | 0,276 inch |
| Výška | 4 mm | Výška (v palcích) | 0,157 inch |
| Hloubka | 8 mm | Hloubka (v palcích) | 0,315 inch |
| Čistá hmotnost | 0,21 g | | |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barevný | Zelená | Barva materiálu podle kódu odporu | 5 |
| Barva tisku | Bílá | Doporučená odvětví | Proces, Stroje |
| Halogen | Ano | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Materiál | PVC, měkké, bez kadmia | Metoda tisku | horká ražba |
| Orientace tisku | vodorovný | Průřez izolace, max. | 10 mm |
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C | Tisk | 5 |
| Tištěné znaky | Čísla | Typ tisku | Standardně |
| Verze | CD | Šířka | 7 mm |

### Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogen | Ano | Průřez vodiče, max. | 16 mm² |
| Průřez vodiče, min. | 2,5 mm² | Vnější prům. vodiče | 4 - 10 mm |
| Vnější prům. vodiče, max. | 10 mm | Vnější prům. vodiče, min. | 4 mm |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 | | |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Oznámení o změně produktu | PCN CableLine_DE<br>PCN CableLine_EN |
| Technické údaje | EPLAN, WSCAD |