

**W řada  
WQV 16N/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu**

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Typ             | WQV 16N/2                                             |
| Objednací číslo | <a href="#">1636560000</a>                            |
| Verze           | W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 2 |
| GTIN (EAN)      | 4008190272852                                         |
| Mnž.            | 50 ks                                                 |

## W řada WQV 16N/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 7,6 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,299 inch |
| Výška          | 19,8 mm | Výška (v palcích)   | 0,78 inch  |
| Hloubka        | 18 mm   | Hloubka (v palcích) | 0,709 inch |
| Čistá hmotnost | 3,94 g  |                     |            |

### Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max.      | 40 °C         | Skladovací teplota, min.      | 10 °C  |
| Skladovací teplota            | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C        |                               |        |

### Specifikace systému

|       |            |                             |              |
|-------|------------|-----------------------------|--------------|
| Verze | Pro svorky | Utahovací moment (propojka) | 1.2...2.4 Nm |
|-------|------------|-----------------------------|--------------|

### Údaje materiálu

|                              |       |         |       |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál                     | PA 66 | Barevný | Žlutá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2   |         |       |

### Další technická data

|                   |              |              |               |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ upevnění | Přišroubováno |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|

### Data hodnocení

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 76 A |
|-----------------|------|

### Propojka

|                              |                    |                                                |              |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Jmenovitý proud, 2 póly      | 101 A              | Jmenovitý proud, více pólů                     | 76 A         |
| Počet propojených svorkovnic | 2                  | Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu | 1,2 - 2,4 Nm |
| Typ                          | Spojovací konektor |                                                |              |

### Rozměry

|                                   |      |                 |         |
|-----------------------------------|------|-----------------|---------|
| Metrická velikost závitu, externí | 3 mm | Rozteč v mm (P) | 11,9 mm |
|-----------------------------------|------|-----------------|---------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### W řada WQV 16N/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                      |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">Beipackzettel_WQV.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |