


**Nalisovaný kontakt
HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU
Objednací číslo	1651480000
Verze	Zátěžové konektory, Nalisovaný kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Zásuvka, Průřez vodiče, max.: 1, soustružené, Slitina mědi
GTIN (EAN)	4008190400156
Mnž.	100 ks

Nalisovaný kontakt HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	1,57 g	Průměr	4,5 mm
----------------	--------	--------	--------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Délka odizolování, jmenovité připojení	7,5 mm
Materiál	Slitina mědi	Objemový odpor	≤ 2mΩ
Provedení povrchu	zlato	Průměr kontaktu, kolík Ø	2,5 mm
Průřez připojeného vodiče	0,75 - 1 mm ²	Tloušťka povrchu, max.	1,25 μm
Tloušťka povrchu, min.	0,75 μm	Typ	Zásuvka
Typ připojení	Nalisované připojení	Verze – vložka	HE, HEE, HQ, MixMate
Výrobní procesy	soustružené	Řada	HE

Connection data

Průřez vodiče, min.	0,75 mm ²	Průřez vodiče, max.	1 mm ²
Délka odizolování	7,5 mm		

Design

Skupina produktů	Nalisovaný kontakt	Typ produktu	Nalisovaný kontakt
Typ	Zásuvka	Typ připojení	Nalisované připojení

General data

Cykly zapojování	≥ 500
------------------	-------

Material

Materiál	Slitina mědi
----------	--------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.1	27-44-02-04
eClass 9.0	27-44-02-04		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Nalisovaný kontakt HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

**Nalisovaný kontakt
HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy