


**Z řada  
ZPV 1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Vedení signálu**

Na míru a obzvláště kompaktní: díky našim svorkovnicím AIO iniciátor/akční člen se u vedení signálu spoléháte na řešení speciálně navržené pro aplikaci. Také vám nabízíme další svorkovnice pro vedení signálu s technologií pružinového a šroubového připojení.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ             | ZPV 1.5                                                          |
| Objednací číslo | <a href="#">1676630000</a>                                       |
| Verze           | Rozvaděč napětí, Různé, 1.5 mm², Základní prvek, Rozvaděč napětí |
| GTIN (EAN)      | 4008190460013                                                    |
| Mnž.            | 100 ks                                                           |

## Z řada ZPV 1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                          |          |                     |            |
|--------------------------|----------|---------------------|------------|
| Šířka                    | 5,1 mm   | Šířka (v palcích)   | 0,201 inch |
| Výška                    | 67,8 mm  | Výška (v palcích)   | 2,669 inch |
| Hloubka                  | 38,35 mm | Hloubka (v palcích) | 1,51 inch  |
| Hloubka včetně DIN lišty | 38,5 mm  | Čistá hmotnost      | 3,33 g     |

### Teploty

|                               |               |                               |        |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota, max.      | 40 °C         | Skladovací teplota, min.      | 10 °C  |
| Skladovací teplota            | 10 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C        |                               |        |

### Specifikace systému

|              |                                 |                          |       |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|-------|
| Verze        | Základní prvek, Rozvaděč napětí | Nutná koncová deska      | Ano   |
| Počet úrovní | 1                               | Úrovně propojené interně | Ne    |
| PE připojení | Ne                              | Lišta                    | TS 35 |

### Údaje materiálu

|                              |       |         |              |
|------------------------------|-------|---------|--------------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Tmavě béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |              |

### CSA data hodnocení

|                          |                |                          |        |
|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Průřez vodiče max. (CSA) | 14 AWG         | Průřez vodiče min. (CSA) | 26 AWG |
| Č. osvědčení (CSA)       | 200039-1068678 |                          |        |

### Další technická data

|                 |           |                                       |    |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----|
| Otevřené strany | pravá     | Počet podobných svorek                | 1  |
| Typ montáže     | Přichytka | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |

### Data hodnocení

|                                   |                     |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| Jmenovitý průřez                  | 1,5 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí                  | 250 V         |
| Jmenovitý proud                   | 17,5 A              | Standardy                         | IEC 60947-7-1 |
| Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ             | Jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV          |
| Závažnost znečištění              | 3                   |                                   |               |

### Rozměry

|              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|
| TS 15 offset | 32 mm | TS 32 offset | 38 mm |
| TS 35 offset | 38 mm |              |       |

### UL data hodnocení

|                                            |        |                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) | 14 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) | 26 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) | 14 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) | 26 AWG |
| Velikost napětí D (UR)                     | 300 V  | Velikost proudu D (UR)                     | 10 A   |
| Č. osvědčení (UR)                          | E60693 |                                            |        |

**Z řada**  
**ZPV 1.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová  
manžeta DIN 46228/1, další připojení,  
max. 1,5 mm<sup>2</sup>

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| Délka odizolování | 7 mm   | Počet připojení | 1     |
| Směr připojení    | vrchol | Typ připojení   | Různé |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000900    | ETIM 4.0   | EC000900    |
| ETIM 5.0   | EC000900    | ETIM 6.0   | EC000897    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-28 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-28 | eClass 7.1 | 27-14-11-28 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-28 | eClass 9.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-20 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                      |
| Technické údaje         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                             |
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">Beipackzettel_ZIA.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |