Z řada
STGH 4 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Pružinové připojení s technologií tažné pružiny
Technologie tažné pružiny je univerzální systém pro kontakty pro všechny běžné typy připojení vodiče. Díky skvělé úrovni flexibility je tažná pružina výhodným alternativním připojením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	STGH 4 ZRV1.5
Objednací číslo	1698190000
Verze	Z řada, Zásuvný konektor, Jmenovitý průřez: 1.5 mm², Zásuvné připojení Plug-in, Tmavě béžová, Zástrčka
GTIN (EAN)	4008190886448
Mnž.	50 ks

Z řada
STGH 4 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Výška	16,8 mm	Výška (v palcích)	0,661 inch
Hloubka	23 mm	Hloubka (v palcích)	0,906 inch
Čistá hmotnost	1,092 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Verze	Kryt konektoru, zavřené	Nutná koncová deska	Ne
Počet úrovní	1	Počet svěrných bodů na úroveň	4
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ne

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Zástrčka	Typ montáže	Zapojeno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	1,5 mm²	Jmenovité napětí	63 V
Jmenovitý proud	4 A	Standardy	IEC 60947-7-1, IEC 61984
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV	Závažnost znečištění	3

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	4 mm	Počet připojení	4
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	1,5 mm²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	1 mm²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,5 mm²
Směr připojení	Skloněný / úhlový	Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
Upínací rozsah, max.	1 mm²	Upínací rozsah, min.	0,5 mm²
Velikost nože	0,6 x 3,5 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-31
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-90
eClass 8.1	27-14-11-90	eClass 9,1	27-14-11-92
eClass 9.0	27-14-11-92		

Z řada
STGH 4 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks