

**EWS (drenážní zařízení)  
EWS PG16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Prvky na vyrovnání tlaku zaručují dobrou ventilaci krabice  
a zamezují nahromadění kondenzace při současném  
zachování odpovídajícího IP stupně krytí.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ             | EWS PG16                                                             |
| Objednací číslo | <a href="#">1719730000</a>                                           |
| Verze           | EWS (drenážní zařízení), Kompenzační prvek, PG<br>16, 5 mm, Polyamid |
| GTIN (EAN)      | 4008190352998                                                        |
| Mnž.            | 20 ks                                                                |

## EWS (drenážní zařízení) EWS PG16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Délka          | 23 mm   | Délka (v palcích) | 0,906 inch |
| Čistá hmotnost | 12,75 g |                   |            |

### Všeobecné informace

|                                               |          |                                               |       |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------|
| AF velikost 1                                 | 27 mm    | Délka závitu                                  | 5 mm  |
| Kabelové vývodky                              | PG       | Klasifikace hořlavosti UL 94                  | V-2   |
| Materiál                                      | Polyamid | Rozsah provozní teploty, max.                 | 40 °C |
| Rozsah provozní teploty, min.                 | -20 °C   | Stupeň krytí                                  | IP54  |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 5 Nm     | Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 5 Nm  |
| Vnější závit                                  | PG 16    |                                               |       |

### Čísla certifikátů, kabelová průchodka

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Identifikace | Ex e II, II 2 GD |
|--------------|------------------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-91-09 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-09 | eClass 8.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-90 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

### EWS (drenážní zařízení) EWS PG16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

