

TM
TM 0/12 HF/HB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pouzdra TM neobsahují žádné halogeny a prakticky žádné škodlivé látky. Pouzdra jsou určena pro štítky TM-I 12 nebo TM-I 18. Zahrnují širokou škálu použití pro kabely a vodiče. Tento systém se zvláště osvědčil v dopravním strojírenství. Štíhlý design zaručuje těsné upevnění na vodiči.

- Bez obsahu halogenů
- Štíhlý design zaručuje těsné upevnění na vodiči
- TMX 18 pro instalaci s vázacími pásky (šířka 3,6 mm)

Všeobecné objednací údaje

Typ	TM 0/12 HF/HB
Objednací číslo	1719760000
Verze	TM, Objímka x 5.4 mm, Polyetylén LD, Barevný: Transparentní, Vnější prům. vodiče: 1.3 - 2 mm
GTIN (EAN)	4008190353117
Mnž.	1 000 ks

TM TM 0/12 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	5,4 mm	Šířka (v palcích)	0,213 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Hloubka	5,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,228 inch
Čistá hmotnost	0,12 g		

Obecné údaje

Barevný	Transparentní	Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	Polyetylén LD	Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Typ tisku	prázdný	Šířka	5,4 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	0,5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,22 mm ²	Vnější prům. vodiče	1,3 - 2 mm
Vnější prům. vodiče, max.	2 mm	Vnější prům. vodiče, min.	1,3 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP