

**VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek)
VG 21-K68 SKS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelové průchodky se spirálovou ochranou proti ohnutí
speciálně pro pružná připojení

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG 21-K68 SKS
Objednací číslo	1720520000
Verze	VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek), Kabelové těsnění, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4008190358730
Mnž.	20 ks

VG K SZ (standardní plastová kabelová průchodka s chráničem cívek) VG 21-K68 SKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	130 mm	Délka (v palcích)	5,118 inch
Čistá hmotnost	41,8 g		

Všeobecné informace

AF velikost 1	33 mm	Délka závitu	11 mm
Kabelové vývodky	PG	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 6	Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-20 °C	Stupeň krytí	IP68 - 5 bar (30 min.)
Těsnění	CR	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	9 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	7 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	6 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min.	5 Nm	Vnější průměr kabelu, max.	18 mm
Vnější průměr kabelu, min.	13 mm	Vnější závít	PG 21

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD